

PHILIPS

Apliqué para exteriores Lucca

Hue White

Incluye foco LED E26


Luz blanca cálida (2700K)

Alimentación

Control inteligente con Bridge Hue*



17346/30/VO



Automatiza tus luces

Añade sofisticación a tu espacio con el farol de pared Lucca. Con un diseño moderno hecho con materiales resistentes al agua, esta lámpara inteligente para exteriores proporciona luz blanca de calidad en una lámpara durable. Conéctala a Hue Bridge para usar el control inteligente.

Posibilidades ilimitadas

- Control de luces inteligentes lejos de casa
- Llega a una casa llena de luz
- Haga que parezca que está en casa con luces inteligentes.
- Conéctalo al puente Hue para un control de iluminación inteligente completo
- Controla las luces con la voz
- Lámpara empotrable impermeable exterior
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Destacados

Controla las luces lejos de casa



La Philips Hue app te da un completo control sobre las luces, aun cuando no estés en casa. Apaga o enciende las luces de manera remota usando la aplicación para asegurarte de que la casa esté siempre iluminada de la manera que desees.

Llega a casa con luz




Configure su Philips Hue app para que reconozca cuándo esté cerca de casa; antes de que salga del auto o llegue a la entrada, las luces inteligentes seleccionadas se encenderán automáticamente.

Haga que parezca que está en casa.



Use la Philips Hue app para programar rutinas de iluminación cada vez que esté lejos de casa. Sus luces inteligentes se encenderán en los horarios seleccionados, e incluso a veces unos minutos antes o después para que imiten de forma exacta su presencia en la casa.

Conectar al puente Hue



Este producto requiere una conexión al puente Hue para desbloquear el control inteligente completo y las características. Controla las luces con la Philips Hue app, configura temporizadores, rutinas, agrega y elimina luces y más. *El puente Hue se vende por separado

Contrólas con la voz




Cuando te conectes con el Hue Bridge, puedes sincronizar las luces con Alexa, Apple HomeKit y Google Assistant y controlar las luces solo con la voz. Comandos de voz simples encienden y apagan las luces, las atenúan o abrillantan y hasta establecen una escena de luz.

Lámpara empotrable impermeable



La lámpara empotrable inteligente está diseñada especialmente para su uso exterior y ha pasado por rigurosas pruebas para asegurar su rendimiento. Calificación de Ubicación mojada UL. Esto significa que el producto es adecuado para uso en lugares mojados.

Materiales de alta calidad

Construidas de aluminio de alta calidad y materiales sintéticos resistentes, las lámparas de luz inteligentes de exterior Philip Hue pueden soportar cualquier condición del tiempo.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con interruptor y la Hue app: Sí

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Tipo: Apliqués

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 2,028 lb
- Alto: 4,5 in
- Largo: 8,6 in
- Ancho: 6,7 in

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
- Luz de emisión de lúmenes incluida: 840 lm
- Color de la luz: blanco cálido
- Alimentación: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED incorporado: No
- Cantidad de luces: 1
- Base/rosca: E26
- Potencia en vatios de la luz incluida: 9.5 W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 9.5 W
- Código IP: IP44, protección contra agua salpicada
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Capacidad de reemplazo de la fuente de luz: Fuente de luz LED reemplazable por el usuario final
- Capacidad de reemplazo de los mecanismos de control: Mecanismo de control reemplazable por un profesional
- Emisión de lúmenes a 2700 K: 840 lm

Compatibilidades

- Compatible con la función de efectos: Yes
- Philips Hue App: iOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677802059
- Peso neto: 0,92 kg
- Peso bruto: 1,55 kg
- Alto: 268 mm
- Largo: 185 mm
- Ancho: 205 mm
- N.º de material (12NC): 915005629601



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.196

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com