

PHILIPS

Pedestal para exteriores Calla

Hue White and Color Ambiance

LED integrado

Luz blanca y de color

Sistema de baja tensión: unidad base

Control inteligente con Hue Bridge*



17423/30/P7



Conecta e ilumina tus espacios de exterior

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad básica Calla proporciona 1 punto de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Posibilidades infinitas

- Pinta tus espacios exteriores con 16 millones de colores
- Descansa con luz blanca cálida o fría
- Luz especial para ocasiones especiales

Comodidad y fácil control

- Ajusta temporizadores según tus preferencias
- Atenuación sin instalación
- El control en tus manos

Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge

- Requiere un Philips Hue bridge

Especialmente diseñado para el exterior

- Fácil instalación y ampliación
- Fuente de alimentación y enchufe incluidos
- Resistente al agua (IP65)
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior


Destacados

Pinta tus espacios exteriores



Con la iluminación exterior Philips Hue no existen límites a la magia que puedes añadir. Juega con 16 millones de colores y todos los tonos de luz blanca para crear el efecto que buscas. Resalta objetos, árboles o caminos para que tu espacio sea especial. Utiliza la aplicación Hue para guardar tus ajustes de luz favoritos y recuperarlos cuando quieras con un par de pulsaciones.

Luz blanca de cálida a fría



Alarga tus tardes con la iluminación exterior Philips Hue. Consigue el ambiente adecuado en tu patio, balcón o porche... y relájate. Desde la cálida luz blanca del sol veraniego, a la fría luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

Luz especial para ocasiones especiales



La celebración de las fiestas comienza aquí, con la luz inteligente. Utiliza tus luces Philips Hue para transformar tu hogar y darle un toque festivo, con brillantes luces rojas y verdes en navidad, colores pasteles sutiles en primavera o incluso un escalofriante resplandor púrpura para crear en Halloween la casa más encantada del vecindario.

Ajusta temporizadores según tus preferencias




Disfruta de noches más largas en el exterior, termina las tareas de jardinería o saca la basura al atardecer. Las luces Philips Hue se encienden automáticamente según las programaciones horarias o mediante el programa "anocheecer/amanecer". Y, por supuesto, también puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. No tendrás que comprobar nunca más si te has dejado las luces encendidas.

Atenuación sin instalación



Disfruta de una atenuación suave de la intensidad luminosa con Philips Hue. Ni demasiado oscuro ni demasiado claro. Exactamente como tú quieras. Para atenuar las luces no se necesita ningún cable, ningún electricista ni ninguna instalación.

El control en tus manos



Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores interiores al sistema para cambiar la iluminación. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Assistant para permitirte controlar las luces con tu voz.

Requiere un Philips Hue bridge

Conecta tus luces Philips Hue al puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta a través de Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el regulador interior Philips Hue, que te permite controlar las funciones de encendido/apagado y regulación.

Fácil instalación y ampliación


Ilumina caminos oscuros, destaca puntos de las zonas verdes o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo mediante bolardos o puntos Hue. Los productos son de baja tensión, seguros y fáciles de instalar. Se acabaron los dolores de cabeza para conseguir tu iluminación al aire libre: crea y amplía a tu gusto.

Fuente de alimentación y enchufe incluidos

Los paquetes de unidad básica vienen con todos los elementos necesarios para empezar: puntos de luz, fuente de alimentación, cables de extensión y conectores. Lo único que tienes que hacer es desembalarlos, montarlos donde quieras y encenderlos.

Resistente al agua (IP65)

Esta luminaria exterior Philips Hue está especialmente diseñada para el uso en el exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento. El nivel IP se describe con dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con IP65: esto significa que está protegida frente a chorros de baja presión de agua. Es un nivel de protección superior al IP44 y que se emplea habitualmente cuando las luminarias están cerca del suelo o requieren una protección mayor debido a determinadas condiciones de exterior.

Alta calidad

Los productos están especialmente fabricados para el uso en exteriores. Utilizamos materiales de primera calidad para garantizar el mejor rendimiento en condiciones exteriores, así como el uso inteligente de materiales para optimizar la frecuencia de radio.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Tipo: Pedestal/poste

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,735 kg
- Longitud de cable: 0,5 m
- Altura: 25,2 cm
- Longitud: 10,4 cm
- Anchura: 10,4 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Color de la luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 8 W
- Código IP: IP65, a prueba de polvo, protección frente a agua a presión
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED no sustituible
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control no sustituible por el usuario final

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696168011
- Peso neto: 0,74 kg
- Peso bruto: 2,15 kg
- Altura: 298 mm
- Longitud: 145 mm
- Anchura: 210 mm
- Código 12NC: 915005630601



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.1518

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com