

# PHILIPS

Aplique mural para exteriores Daylo

Hue White and Color  
Ambiance

LED integrado

Luz blanca y de color

Alimentación mediante red eléctrica

Control inteligente con Hue Bridge\*



17465/47/P7



## Posibilidades infinitas

Añada un anillo de luz en el exterior con el aplique mural Daylo en color plateado, una luminaria redonda para exteriores que ofrece 16 millones de colores. Consiga un efecto de iluminación suave y difuso hacia fuera, así como una sutil retroiluminación detrás de la luminaria.

### Posibilidades infinitas

- Descansa con luz blanca cálida o fría
- Decora con luz en cada festividad
- Llega a una casa llena de luz

### Comodidad y fácil control

- El control en tus manos

### Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge

- Requiere un Philips Hue bridge

### Especialmente diseñado para el exterior

- Resistente al agua (IP44)
- Acero inoxidable de alta calidad y materiales sintéticos de calidad superior

# Destacados

## Luz blanca de cálida a fría



Alarga tus tardes con la iluminación exterior Philips Hue. Consigue el ambiente adecuado en tu patio, balcón o porche... y relájate. Desde la cálida luz blanca del sol veraniego, a la fría luz diurna del invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para que se adapte a tu estado de ánimo durante todo el año.

## Decora con luz en cada festividad



La celebración de las fiestas comienza aquí, con la luz inteligente. Utiliza tus luces Philips Hue para transformar tu hogar y darle un toque festivo, con brillantes luces rojas y verdes en navidad, colores pasteles sutiles en primavera o incluso un escalofriante resplandor púrpura para crear en Halloween la casa más encantada del vecindario.

## Llega a casa con luz



Configura tu Philips Hue app para que reconozca cuándo te aproximas a tu casa. Antes de salir de tu coche o de subir el sendero, las luces inteligentes seleccionadas se encienden automáticamente.

## El control en tus manos



Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores interiores al sistema para cambiar la iluminación. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Assistant para permitirte controlar las luces con tu voz.

## Requiere un Philips Hue bridge



Conecta tus luces Philips Hue al puente para controlarlas desde tu smartphone o tableta a través de Philips Hue app. O controla las luces Philips Hue con el regulador interior Philips Hue, que te permite controlar las funciones de encendido/apagado y regulación.

## Resistente al agua (IP44)



Esta luminaria exterior Philips Hue se ha diseñado especialmente para el uso en el exterior y se ha sometido a rigurosas pruebas para garantizar su rendimiento. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y la segunda frente al agua. Esta lámpara se ha diseñado con el nivel IP44, por lo que está protegida frente a las salpicaduras de agua procedentes de todas las direcciones. Este producto es habitual e ideal para su uso general en exteriores.

**Alta calidad**

Los productos están especialmente fabricados para el uso en exteriores. Utilizamos materiales de primera calidad para garantizar el mejor rendimiento en condiciones exteriores, así como el uso inteligente de materiales para optimizar la frecuencia de radio.

## Especificaciones

**Diseño y acabado**

- Color: acero inoxidable
- Material: Acero inoxidable

**Características/accesorios adicionales incluidos**

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

**Características de la luz**

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

**Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardines y patios
- Tipo: Apliques murales

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 0,778 kg
- Altura: 7,6 cm
- Longitud: 22 cm
- Anchura: 22 cm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Flujo luminoso a 4000 K: 1.060 lm
- Vida útil de hasta: 25.000 hora(s)
- Color de la luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Número de bombillas: 1
- Potencia de la bombilla incluida: 15 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 15 W
- Código IP: IP44, protección frente a agua salpicada
- Clase de protección: II: doble aislamiento
- Capacidad de sustitución de la fuente de luz: Fuente de luz LED sustituible por un profesional
- Capacidad de sustitución de los equipos de control: Equipo de control sustituible por un profesional
- Flujo luminoso a 2700 K: 950 lm

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8718696174418
- Peso neto: 0,78 kg
- Peso bruto: 1,07 kg
- Altura: 284 mm
- Longitud: 95 mm
- Anchura: 267 mm
- Código 12NC: 915005843301



Fecha de emisión:  
2024-02-04  
Versión: 0.596

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)