

# PHILIPS

## Plafoniera

27 K PLAFONIERA LED MAUVE  
SQ 17 W

bianco

LED



31110/31/PO



## Arreda la tua casa con la luce

La forma delicata e semplice di questa plafoniera LED Philips myLiving mauve è armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca calda diffusa.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

### **Ideale per il soggiorno e per la camera da letto**

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

# In evidenza

## Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

## Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

## Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

## Crea un'atmosfera elegante

Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: bianco
- Materiale: plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: No

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Style: Funzionale
- Tipo: Plafoniera
- EyeComfort: No

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 7,5 cm
- Lunghezza: 32,2 cm
- Peso netto: 0,5 kg
- Larghezza: 32,2 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1700
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 17
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696162804
- Peso netto: 0,700 kg
- Peso lordo: 0,990 kg
- Altezza: 38,400 cm
- Lunghezza: 8,400 cm
- Larghezza: 38,400 cm
- Numero del materiale (12NC): 915004575602



Data di rilascio:  
2022-01-05  
Versione: 0.722

© 2022 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)