

PHILIPS

Srednja stropna svjetiljka Infuse

Hue White i Color
Ambiance

Ugrađena LED žarulja


Upravljanje pomoću funkcije
Bluetooth putem aplikacije

Upravljanje aplikacijom ili
glasom*

Dodajte Hue Bridge za pristup
dodatnim funkcijama



41163/30/P9



Jednostavna pametna rasvjeta


Suvremeni dizajn srednje velike crne stropne svjetiljke Infuse obasjava svjetlom koji ističe vaš besprijekoran ukus i pruža nenametljivo svjetlo na stropu, a snažno prema dolje. Stvorite ugodaj sa šarenim svjetlima ili se opustite pomoću svjetla u toplim tonovima.

Jednostavna pametna rasvjeta

- Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth
- Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge
- Postavite glasovno upravljanje bez upotrebe ruku
- Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom
- Optimizirani recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti

Istaknute znač.

Kontrolirajte do 10 svjetala aplikacijom Bluetooth



Uz pomoć aplikacije Hue Bluetooth možete kontrolirati pametna svjetla Hue u jednoj prostoriji svog doma. Dodajte do 10 pametnih svjetala i sve kontrolirajte samo dodiranjem jednog gumba na mobitelu.

Otključajte cijeli paket značajki pametne rasvjete s pomoću rješenja Bridge




Bridge otključava značajke koje pametnu rasvjetu doista čine pametnom — upravljanje izvan doma, glasovno upravljanje, automatizirano osvjetljenje i još mnogo toga. Dodajte rješenje Bridge svojim postavkama kako biste stvorili zadivljujuća iskustva, iskoristite tehnologiju koja je sigurna i pouzdana te još mnogo toga. Bridge je ključ za pametnu rasvjetu kakvu još niste vidjeli.

Postavite glasovno upravljanje bez upotrebe ruku



Philips Hue kompatibilan je s uslugama Amazon Alexa i Google Assistant ako ga uparite s kompatibilnim uređajem Google Nest ili Amazon Echo. Upravlajte većim brojem svjetala u prostoriji ili pak jednom svjetiljkom koristeći jednostavne glasovne naredbe.

Stvorite personalizirani doživljaj živopisnim pametnim svjetlom



Upotrijebite milijune svjetlosnih boja kako biste preobrazili bilo koju prostoriju u svom domu. Dodiranjem gumba preobrazite svoj dnevni boravak ružičastim sjajem ili osvijetlite cijeli dom živim bojama kako biste bilo koju noć kod kuće pretvorili u personaliziranu zabavu.

Optimizirani recepti za rasvjetu za svakodnevne aktivnosti



Upotrijebite unaprijed zadane recepte za rasvjetu Philips Hue kako bi rasvjeta odgovarala vašem raspoloženju i aktivnostima kroz dan. Započnite dan jakim bijelim svjetlom recepta za rasvjetu Razbuđivanje ili se opustite uz suptilno meko svjetlo recepta Opuštanje. Čitate knjigu u kadi? Postavite recept Čitanje za točno ono svjetlo koje vam treba.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Crna
- Materijal: metal, Sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prigušivanje uz Hue aplikaciju i prekidač: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Moderno
- Vrsta: Stropno svjetlo

Dimenzije i masa proizvoda

- Visina: 8,6 cm
- Dužina: 38,1 cm
- Širina: 38,1 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Izlazna snaga u lumenima pri 4000 K: 2.350 lm
- Vijek trajanja do: 25.000 sat(i)
- Tehnologija žarulje: LED, 24 V
- Boja svjetla: 2000 – 6500 Hue White Color Ambiance
- Mrežno napajanje: 50 – 60 Hz
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: G
- Broj žarulja: 1
- Snaga žarulje u kompletu: 33.5 W
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: I – uzemljenje
- Zamjenjivost izvora svjetlosti: LED izvor svjetlost koji može zamijeniti stručnjak
- Zamjenjivost upravljačkih zupčanika: Upravljački uređaj koji može zamijeniti stručna osoba
- Izlazna snaga u lumenima pri 2700 K: 2.100 lm

Što je podržano

- Kompatibilno sa značajkom Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: IOS 15 i noviji, Android 10.0 i noviji

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696176504
- Neto težina: 3,14 kg
- Bruto težina: 3,94 kg
- Visina: 100 mm
- Dužina: 457 mm
- Širina: 437 mm
- Šifra proizvoda (12 NC): 915005997301



Datum izdavanja:
2024-02-05
Verzija: 0.336

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com