

PHILIPS

Infuse közepes mennyezeti lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED


Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



41163/31/P9



Okosvilágítás egyszerűen


A közepes méretű, fehér színű Infuse mennyezeti lámpa modern formájával bármely helyiségben feltűnést kelthet. Finom fényt vet a mennyezetre, miközben erőteljes fényt sugároz lefelé – a fehér vagy színes fény bármely árnyalatában.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes okosvilágítással
- Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez


Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással




A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével




A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva együttműködik a Google Asszisztenssel vagy az Amazon Alexával. Egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtse személyre szabott élményt a színes okosvilágítással



A fény milliónyi színével átalakíthatja otthona bármelyik helyiségét, és azonnal egyedi hangulatot teremthet. Egyetlen gombnyomással rózsaszínű ragyogással áraszthatja el nappaliját, vagy élénk színekkel világíthatja meg egész otthonát, hogy bármelyik otthon töltött estéjét személyre szabott partivá varázsolja.

Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez



Az előre meghatározott Philips Hue fénybeállításokkal a világítást a nap folyamán a hangulatához vagy a tevékenységeihez igazíthatja. Kezdje a napot a Feltöltődés beállítás ragyogó fehér fényével, vagy relaxáljon a Lazítás finom, puha fényénél. Könyvet olvas a fürdőben? Aktiválja az Olvasás beállítást a megfelelő világításért.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoza
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák

A termék méretei és tömege

- Magasság: 8,6 cm
- Hosszúság: 38,1 cm
- Szélesség: 38,1 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 2 350 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Fényforrás típusa: LED, 24 V
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: G
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 33.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége:
Szakember által cserélhető LED-
fényforrás
- A működtető szerelvény
cserélhetősége: Szakember által
cserélhető működtető szerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 2 100 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek
funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és
újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696176498
- Nettó tömeg: 3,14 kg
- Bruttó tömeg: 3,94 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 457 mm
- Szélesség: 437 mm
- Cikkszám (12NC): 915005997201



Kiadás dátuma:
2024-02-05
Verzió: 0.330

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com