

PHILIPS

Devere közepes mennyezeti lámpa

Hue White ambiance

Integrált LED


Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Fényerő-szabályozó kapcsoló
mellékelve

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



41165/31/P6



Okosvilágítás egyszerűen

Használjon erőteljes, meleg-hideg árnyalatú fehér fényt a fürdőszobában a közepes méretű, fehér színű Devere mennyezeti lámpával. Tegye világossá a helyiséget sminkeléshez vagy a reggeli munkába készülődéshez – vagy tompítsa a fényt egy pihentető fürdőzéshez.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést
- Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal
- Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez
- Telepítés nélküli szabályozás a dobozból kivéve
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével




A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva együttműködik a Google Asszisztenssel vagy az Amazon Alexával. Egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal



A meleg és hideg fehér fény több mint 50 000 árnyalatából választva minden tevékenységhez és napszakhoz megteremtheti a tökéletes környezetet a fürdőszobában. Használjon ragyogó, fehér fényt reggel, hogy energikusan és éberen kezdje a napot, vagy könnyítse meg az esti pihenést halvány arany színű ragyogással.

Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez




Az előre meghatározott Philips Hue fénybeállításokkal a világítást a nap folyamán a hangulatához vagy a tevékenységeihez igazíthatja. Kezdje a napot a Feltöltődés beállítás ragyogó fehér fényével, vagy relaxáljon a Lazítás finom, puha fényénél. Könyvet olvas a fürdőben? Aktiválja az Olvasás beállítást a megfelelő világításért.

Telepítés nélküli szabályozás a dobozból kivéve



A Hue Dimmer Switch segítségével azonnal vezérelheti a Philips Hue okoslámpákat. Egyetlen gombnyomással bárki csökkentheti vagy növelheti a szoba világításának fényerejét, be- vagy kikapcsolhatja a világítást, valamint válthat a fénybeállítások között.

Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)



Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák

A termék méretei és tömege

- Magasság: 8,4 cm
- Hosszúság: 38,1 cm
- Szélesség: 38,1 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 2 450 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2200–6500 Hue White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 19.2 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Szakember által cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 1 900 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696176535
- Nettó tömeg: 2,59 kg
- Bruttó tömeg: 3,39 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 457 mm
- Szélesség: 437 mm
- Cikkszám (12NC): 915005997601



Kiadás dátuma:
2024-02-05
Verzió: 0.283

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com