

PHILIPS

„Devere“ didelis
lubinis šviestuvas

„Hue White ambiance“

Integruotasis šviesos diodas


Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Pridedamas šviesos srauto
reguliavimo valdiklis

Išmanusis valdiklis su duomenų
šakotuvu „Philips Hue Bridge“*



41166/31/P6



Paprastas išmanusis apšvietimas


Stiprią, nuo šiltos iki šaltai baltos, šviesą skleidžiantis baltos spalvos „Devere“ lubinis šviestuvas sukurtas vonios kambariui. Pagyvinkite kambarį, kad galėtumėte pasidaryti makiažą ar pasiruošti darbui ryte – arba pritemdykite, kad atsipalaiduotumėte mirkdami vonioje.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Nustatykite valdymą balsu
- Susikurkite norimą nuotaiką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai iki šaltai baltos išmanios šviesos
- Optimalios apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Mėgaukitės pritemdyta šviesa ir išvenkite įrengimo rūpesčių – tereikia išpakuoti
- Atspari vandeniui išmanioji šviesa vonios kambariams (IP44)


Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų




Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis




„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Nustatykite valdymą balsu




„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“, susiejus su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Susikurkite norimą nuotaiką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šilto iki šalto baltos išmanios šviesos




Rinkitės iš daugiau kaip 50 000 šiltos ir šaltai baltos šviesos atspalvių, kad vonioje sukurtumėte idealią atmosferą kiekvienai veiklai bei paros metui. Ryte energijos ir budrumo suteiks ryški balta šviesa, o vakare atsipalaiduoti padės pritemdyta auksinio atspalvio šviesa.

Optimalios apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Naudokitės iš anksto nustatytomis „Philips Hue“ apšvietimo konfigūracijomis, atitinkančiomis jūsų nuotaiką ar aktyvumą konkrečiu metu. Dienos pradžia tiks „Energize“ apšvietimo konfigūracija – ryški balta šviesa, o poilsiui – „Relax“ subtili švelni šviesa. Mėgstate skaityti vonioje? Įjunkite konkrečios lemputės konfigūraciją „Read“.

Mėgaukitės pritemdyta šviesa ir išvenkite įrengimo rūpesčių – tereikia išpakuoti



„Philips Hue“ išmanieji šviestuvai bematant paklūsta „Hue“ ryškumo reguliatoriui. Palietęs mygtuką, bet kuris šeimos narys gali akimirksniu pritemdyti arba ryškiau apšviesti patalpą, įjungti ir išjungti šviestuvus arba nustatyti apšvietimo režimus.

**Atspari vandeniui išmanioji šviesa
vonios kambariams (IP44)**



Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, sintetinė medžiaga

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Voniai
- Stilius: Modernus
- Tipas: Lubinis šviestuvas

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 8,4 cm
- Ilgis: 42,5 cm
- Plotis: 42,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K:
4 300 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Lempučių technologija: LED
- Šviesos spalva: 2200–6500 „Hue White Ambiance“
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempučių galia vatais: 33.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas:
Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti profesionalas
- Valdymo įrangos pakeičiamumas:
Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti profesionalas
- Liumenų našumas esant 2700 K:
3 300 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696176542
- Grynas svoris: 3,19 kg
- Grynas svoris: 4,11 kg
- Aukštis: 100 mm
- Ilgis: 502 mm
- Plotis: 476 mm
- Medžiagos numeris (12NC):
915005997701



Išleidimo data:
2024-02-05
Versija: 0.298

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com