

PHILIPS

Xamento nagy mennyezeti lámpa

Hue White and color
ambiance

Integrált LED


Bluetooth-vezérlés
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



41168/31/P9



Okosvilágítás egyszerűen


A nagyobb fürdőszobákhoz készült, nagy méretű Xamento mennyezeti lámpa robusztus, mégis modern formával rendelkezik. Több millió színű fény és egyedi fényhatás révén lehetővé teszi, hogy egy kis szórakozással dobja fel napi rutinját.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést
- Teremtsen személyre szabott élményt színes okosvilágítással
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)
- Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Állítson be a kezét felszabadító hangvezérlést



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva együttműködik a Google Asszisztenssel vagy az Amazon Alexával. Egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Teremtse személyre szabott élményt színes okosvilágítással



A fény milliónyi színével átalakíthatja fürdőszobáját, és azonnal egyedi hangulatot teremthet. Egyetlen gombnyomással rózsaszínű ragyogással veheti körbe a kádat a pihentető fürdőzéshez, vagy élénk színekkel világíthatja meg a fürdőszobát, hogy még szórakoztatóbbá tegye az esti kiruccanásra való készülődést.

Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)



A párás környezetekhez tervezett Philips Hue fürdőszobai okoslámpákat szigorú teszteknek vetettük alá vízállóságuk ellenőrzésére. Ezek a lámpák teljesítik az IP44 szabvány előírásait.

Optimalizált fénybeállítások a mindennapi tevékenységekhez



Az előre meghatározott Philips Hue fénybeállításokkal a világítást a nap folyamán a hangulatához vagy a tevékenységeihez igazíthatja. Kezdje a napot a Feltöltődés beállítás ragyogó fehér fényével, vagy relaxáljon a Lazítás finom, puha fényénél. Könyvet olvas a fürdőben? Aktiválja az Olvasás beállítást a megfelelő világításért.

Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)



A nedves környezetben ideális Philips Hue Xamento sorozatú intelligens fürdőszobai lámpák szigorú teszteknek lettek alávetve a vízállóság ellenőrzésére. Minden fürdőszobai lámpa teljesíti az IP44-es szabvány előírásait.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Mennyezeti lámpák

A termék méretei és tömege

- Magasság: 8,4 cm
- Hosszúság: 42,5 cm
- Szélesség: 42,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 3 700 lm
- Élettartama akár: 25 000 h
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Igen
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 52.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I – földelt
- A fényforrás cserélhetősége: Szakember által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Szakember által cserélhető működtetőszelvény
- Fényáram 2700 kelvinen: 3 450 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8718696176566
- Nettó tömeg: 3,77 kg
- Bruttó tömeg: 4,68 kg
- Magasság: 100 mm
- Hosszúság: 502 mm
- Szélesség: 476 mm
- Cikkszám (12NC): 915005997901



Kiadás dátuma:
2024-02-05
Verzió: 0.202

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com