

# PHILIPS

吸顶灯

myLiving

44076 CAIYUN KIDS

粉色

LED

44076/19/C5



## 童趣空间 创意无限

采用无毒漆，从暖白色到冷白色的可调白光，多层光效，光线分布均匀柔和。

### 专为儿童房设计

- 适合儿童

### 保证宝宝的安全

- 儿童友好

### 舒适夜灯

- 柔和舒适的夜灯

# 产品亮点

## 适合儿童




Philips 儿童房灯具可激励孩子陶醉于最喜欢的事情，为他们创造乐趣与创意的环境！同时该灯还适合孩子安全使用：其低温可触、构造坚固并采用无毒漆。

## 儿童友好



该灯可激励孩子陶醉于最喜欢的事情，为他们创造乐趣与创意的环境。该灯适合孩子安全使用：其低温可触、构造坚固并采用无毒漆。

## 柔和舒适的夜灯



夜间睡觉不再困难。孩子们喜欢伴着星光闪烁的夜灯入梦。舒适温馨的柔光会让孩子们不再害怕黑暗中的怪物，轻松进入梦乡。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 粉色
- 材料: 金属, 塑料

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 否

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 华贵典雅
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

## 产品尺寸和重量

- 净重: 2.700 kg
- 高度: 10 cm
- 长度: 55 cm
- 宽度: 55 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- 光源亮度: 1850 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 灯泡数量: 1
- 随附灯泡瓦数: 36 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 36 W
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 防护等级: I - 接地
- 光源可更换: 否

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443796
- 净重: 2.09 kg
- 毛重: 2.09 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm
- 材料编号 (12NC): 915005998401



发行日期: 2024-02-08  
版本: 0.67

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)