

PHILIPS

Spot luminos triplu
Bukko

LED SceneSwitch

Trei setări de lumină

Funcționează cu întrerupătorul
dumneavoastră.

Perfect pentru crearea
ambianței

LED delicat, odihnitor pentru
ochi



50603/30/P0



O lampă. Întrerupătorul. Trei setări de lumină.

Uneori simți nevoia de o schimbare în ambianță pentru a corespunde activității tale din acel moment. Cu spoturile cu LED Philips SceneSwitch, poți schimba cu ușurință setarea de iluminare cu întrerupătorul existent pe perete. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară.

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Montare ușoară ClickFix
- Regăsiți automat ultima setare de lumină
- Bucurați-vă de lumină LED de calitate superioară, în timp ce economisiți energie
- Luminozitate instantanee la pornire
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.
- Lumină LED integrată
- Garanție de 5 ani pentru liniștea dvs.
- Restabiliți setările spotului la starea implicită din fabrică
- Flux luminos ridicat – 1.290 de lumeni
- Durată de viață a lămpii de până la 25 de ani de utilizare

Iluminat versatil pentru fiecare moment al zilei

- Schimbă mediul ambiant la o simplă acționare a întrerupătorului existent

Design superior pentru un efect de lumină optim

- Cap de spot reglabil pentru flexibilitate maximă
- Fasciculul luminos perfect pentru iluminare de accent

Repere

Montare ușoară ClickFix



Instalați spotul luminos cu ușurință și fără ajutor. Datorită ClickFix, nu este nevoie de încă o pereche de mâini. Pur și simplu montați suportul pe plafon, conectați firele, apoi fixați lampa cu o singură mișcare.

Regăsiți ultima setare de lumină

Aceste spoturi SceneSwitch au un cip de memorie integrat, care va memora ultima setare de lumină în cazul în care întrerupătorul este oprit timp de peste 6 secunde. Dacă nu comutați adesea între activități, lumina va fi în modul dvs. preferat atunci când o porniți din nou.

Lumină cu LED economică

Luminile LED economisesc până la 80% din energie în comparație cu iluminatul convențional cu același flux luminos. Economii încep chiar din momentul în care cumpărați o lampă cu LED sau un bec Philips. Pentru fiecare sursă de lumină înlocuită cu lumină LED veți vedea imediat beneficiile pe factură.

Luminozitate instantanee

Cu spoturile LED Philips nu este nevoie să așteptați. Acestea oferă nivelul maxim de luminozitate imediat după aprindere. Lumina lor adevărată, albă și caldă, asemănătoare luminii incandescente, creează imediat o atmosferă intimă și primitoare.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină LED integrată

Acest spot include un LED integrat de înaltă calitate, care oferă un flux luminos optim.

Garanție de 5 ani

Toate spoturile noastre luminoase sunt concepute să dureze. Sunt oferite cu o garanție completă de 5 ani pentru întregul produs, pentru a vă permite să vă bucurați în fiecare zi de un iluminat de calitate de lungă durată.

Restabilire setări la starea implicită din fabrică

Dacă se folosesc mai multe lumini SceneSwitch și acestea nu mai sunt sincronizate, pur și simplu comutați întrerupătorul (porniți-l și opriți-l din nou în timp de 1 secundă) pentru a aduce setările la starea implicită din fabrică.

Flux luminos ridicat – 1.290 de lumeni

Luminați-vă casa cu lumină de înaltă calitate

Durată de viață de până la 25 de ani

Luminile LED durează mai mult, astfel că evitați deranjul implicat de schimbarea frecventă a sursei de lumină. De asemenea, cantitatea de deșeuri este redusă semnificativ și, pe termen lung, faceți economii.

3 setări de lumină SceneSwitch

Schimbați ambianța camerei pentru a corespunde activității din acel moment. Cu spoturile cu LED Philips SceneSwitch, puteți schimba cu ușurință setarea de la lumină strălucitoare la o lumină naturală și la o strălucire caldă, confortabilă. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară. Aveți nevoie doar de întrerupătorul existent.

Cap de spot ușor de reglat

Capul de spot reglabil este proiectat să direcționeze lumina acolo unde aveți cea mai mare nevoie.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Oferind iluminat modern, cu un flux luminos familiar în unghi larg (40 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Este ideal pentru bucătării, camere de zi și camere de luat masa.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- LED integrat: Da
- Piesă centrală: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Contemporan
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Da

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,612 kg
- Înălțime: 17 cm
- Lungime: 36,6 cm
- Lățime: 36,6 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1200 lm
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: 2200-2700 K
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz, 220 – 240 V
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: F
- Număr de becuri: 3
- Puterea becului inclus: 12.9 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: I – împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care nu poate fi înlocuită
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care nu poate fi înlocuit

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696169575
- Greutate netă: 0,612 kg
- Greutate brută: 1,110 kg
- Înălțime: 23,600 cm
- Lungime: 18,200 cm
- Lățime: 24,200 cm
- Număr material (12NC): 915005687801



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.755

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com