

PHILIPS

Foco Runner sencillo


Hue White ambiance

Incluye bombilla LED GU10

Control Bluetooth a través de aplicación

Incluye interruptor inalámbrico

Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones



53090/31/P6



Easy smart lighting

Con un cabezal ajustable, el foco Runner White ambiance de Philips Hue en blanco permite iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Atenuación de confort


- Empareja con un Hue Dimmer switch inalámbrico para un control inalámbrico sencillo

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría
- Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias
- Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con el puente Hue

Destacados

Atenuación sin instalación



Controla tus luces Philips Hue directamente con el Hue Dimmer switch inalámbrico. Puedes encender y apagar las luces, cambiar entre cuatro fórmulas de iluminación distintas y atenuarlas al nivel de brillo que prefieras. La instalación es rápida, sencilla y sin complicaciones. Solo tienes que emparejar el interruptor con la lámpara y colocarlo en cualquier parte de tu hogar. Así de sencillo.

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Define el ambiente adecuado con luz blanca cálida a luz blanca fría



Estas bombillas y luminarias ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría. Con la completa regulación de las luces nocturnas de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Consigue recetas de luz perfectas para tus actividades diarias



Haz más fácil y agradable tu jornada con cuatro preajustes de escenas de luz que se han diseñado especialmente para tus tareas diarias: Energía, Concentración, Lectura y Relax. Las dos escenas con tonos fríos Energía y Concentración te ayudan a comenzar por la mañana o a centrar la atención, mientras que las escenas más cálidas Lectura y Relax te ayudan a disfrutar de una lectura cómoda o a calmar una mente atareada.

Disfruta de todas las características de la iluminación inteligente con Hue Bridge



Añade un Hue Bridge (se vende por separado) a tus luces inteligentes para disfrutar de todas las características de Philips Hue. Con un Hue Bridge, puedes añadir hasta 50 luces inteligentes para controlarlas en tu hogar. Crea rutinas para automatizar toda la configuración de iluminación de tu hogar inteligente. Controla las luces mientras estás fuera de casa o añade accesorios tales como sensores de movimiento e interruptores inteligentes.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: aluminio

Características/accesorios adicionales incluidos

- 4 fórmulas de iluminación: Sí
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Interruptor Hue: Sí
- Interruptor Hue incluido: Sí
- Bombillas LED incluidas: Sí
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Actualizable con Philips Hue Bridge: Sí
- ZigBee Light Link: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Moderno
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 10,7 cm
- Longitud: 11 cm
- Peso neto: 0,420 kg
- Anchura: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria (oculto): 350 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Flujo luminoso total de la luminaria: 350 lm
- Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
- Color de la luz: 2200 - 6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696175347
- Peso neto: 0,420 kg
- Peso bruto: 0,576 kg
- Altura: 143,000 mm
- Longitud: 134,000 mm
- Anchura: 178,000 mm
- Número de material (12NC): 915005915501



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.313

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com