

PHILIPS

Foco de dos luces
Runner

Hue White ambiance

Interruptor inalámbrico incluido

LED integrado

White

Control inteligente con Hue
Bridge*



53092/31/P7



Luz para tus momentos

Con el foco Runner Philips Hue de luz blanca ambiental en tu sistema Philips Hue podrás disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Se trata de un foco de alta calidad diseñado para durar con detalles cuidados

Luz para tus momentos

- Relájate, lee, concéntrate y llénate de energía con las diferentes fórmulas de iluminación
- Sencillo control inalámbrico con el interruptor inalámbrico (incluido)

Diseño y luz de alta calidad

- Potente emisión de luz

Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge

- Control absoluto desde dispositivos inteligentes con Hue bridge
- Crea entornos de luz blanca cálidos o fríos
- El control en tus manos
- Control inteligente dentro y fuera de casa
- Ajusta temporizadores según tus preferencias
- Despiértate y acuéstate de forma natural

Destacados

Luz para tus actividades diarias



La iluminación afecta a nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento. Las bombillas Philips Hue pueden ayudarte a personalizar tus rutinas diarias para crear momentos inolvidables. Sáltate el café de la mañana y prepárate para el día con una luz diurna blanca brillante, que te ayuda a llenar de energía tu cuerpo y tu mente. Mantén la concentración con una luz blanca brillante y precisa. O bien, acuéstate y relájate con una luz blanca suave y brillante, perfecta para poner fin al día.

Conmutador de regulación (incluido)



Con el interruptor inalámbrico con regulación y con batería para Philips Hue podrás controlar fácilmente la luz de tus lámparas ambientales blancas. Alterna entre las 4 escenas de iluminación diferentes con solo pulsar el botón de encendido, regula la luz arriba o abajo y fíjalo para facilitar su uso. El conmutador de regulación se puede colocar en cualquier parte en su pequeña y elegante base, y no requiere cables. Puedes usarlo como mando a distancia o como interruptor de luz en la pared, y disfrutar de la fórmula de iluminación adecuada para cada momento del día. Puedes añadir hasta 10 luces Hue a un conmutador de regulación.

Potente emisión de luz



Luz de alta calidad con fuerte flujo luminoso, que ofrece abundante luz blanca para cualquier momento o tarea.

Control total con el puente Hue



Conecta las luces Philips Hue con el puente para desbloquear las infinitas posibilidades del sistema.

Crea tu ambiente



Configura el ambiente adecuado para cualquier momento y decora tu hogar con luz blanca cálida o fría. Puedes disfrutar de diferentes estilos a lo largo del año, con independencia de si prefieres una luz blanca y nítida que te recuerde a la brisa primaveral, una luz blanca cálida similar al sol en verano o una luz fría más invernal.

El control en tus manos




Conecta las luces Philips Hue al puente y descubre la infinidad de posibilidades que tienes a tu disposición. Controla las luces desde tu smartphone o tableta con Philips Hue app o añade interruptores al sistema para activar las luces. Configura temporizadores, notificaciones, alarmas y mucho más para disfrutar de una experiencia completa con Philips Hue. Philips Hue funciona con Amazon Alexa, Apple Homekit y Google Home para permitirte controlar las luces con tu voz.

Control inteligente dentro y fuera de casa




Con las aplicaciones Philips Hue para iOS y Android puedes controlar las bombillas de forma remota estés donde estés. Comprueba si has olvidado apagar las luces antes de salir de casa y enciéndelas si trabajas hasta tarde. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.

Temporizadores según tus preferencias



La función de programación de horarios de Philips Hue app te permitirá simular que te encuentras en casa aunque no sea así. Configura las luces para que se enciendan a una hora concreta y para encontrarlas encendidas cuando llegues a casa. También podrás configurar que las habitaciones se iluminen a horas diferentes. Y, por supuesto, podrás configurar las luces para que se apaguen progresivamente de noche y puedas despreocuparte por completo. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.

Despiértate y acuéstate



Philips Hue te ayudará a salir de la cama como te gusta, ayudándote a empezar el día lleno de energía. El brillo de la luz aumenta gradualmente para imitar el efecto del amanecer y te ayuda a despertarte de forma natural, en lugar de despertarte con los molestos sonidos de un despertador. Empieza el día de la forma adecuada. Por la noche, la relajante luz blanca cálida te ayuda a sosegarte y preparar el cuerpo para un buen sueño reparador. Esta función requiere la conexión con el Philips Hue bridge.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- 4 fórmulas de iluminación: Sí
- Cabezal de spot ajustable: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Interruptor Hue: Sí
- Interruptor Hue incluido: Sí
- Bombillas LED incluidas: Sí
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Actualizable con el puente Philips Hue: Sí
- ZigBee Light Link: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Moderno
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: No

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A

Dimensiones y peso del producto

- Altura: 10,9 cm
- Longitud: 30,5 cm
- Peso neto: 0,960 kg
- Anchura: 8,9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara (oculto): 700 lm
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 500 lm
- Tecnología de la bombilla: LED, 230 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- Número de bombillas: 2
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 50 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: I: con toma de tierra
- Fuente de luz sustituible: Sí



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.954

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com