

# PHILIPS

UV-C disinfection  
mini box

user manual




# User manual

## Philips UV-C disinfection mini box

This user manual provides important warnings and information on the proper application and operation of this UV-C appliance. You should always operate this UV-C appliance in accordance with this user manual.

### Product introduction



### Operation caution

1. Keep the objects unfolded, uncovered and unstacked before they are loaded into the UV-C appliance, to enable the maximum UV-C light exposure of the surface. Surfaces must be directly exposed to UV-C light in order to be disinfected.
2. The UV-C appliance should only be used in a stable upright position.
3. The UV-C LED is not replaceable.
4. The UV-C appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
5. Switch the power off before you clean the UV-C appliance, do not use volatile detergent like alcohol or gasoline. Do not pour water on/into the UV-C appliance. Just use a dry cloth to wipe the UV-C appliance.
6. The disinfection effect is dependent on the time of exposure to UV-C light.
7. This UV-C appliance only works under dry conditions, it's not water-proof.
8. Only use the UV-C appliance indoors.
9. Materials that are exposed to UV-C for a long time may become damaged and/or discolored.

## Warning!


1. Not a toy. Not intended for use by children under 12 years of age. Close attention is necessary when used by or near children.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Use only as described in this user manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cable. If UV-C appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
6. Do not pull or carry by cable, use cable as a handle, close a door on cable, or pull cable around sharp edges or corners. Do not roll the cable around the appliance when in use. Keep cable away from heated surfaces.
7. Do not handle cable or UV-C appliance with wet hands.
8. Keep the UV-C appliance away from sources of fire.
9. Do not put flammable and explosive goods into the UV-C appliance.
10. Do not dismantle the UV-C appliance.
11. This UV-C appliance is not designed and/or intended to be used to disinfect medical devices or for medical purposes; Signify excludes any and all liability for any such improper use.
12. This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.
13. **WARNING:** The top lid is provided with an interlock to reduce the risk of excessive ultraviolet radiation. Do not defeat this purpose or attempt to service without removing the top lid completely.

## LED indicator instruction:


Appliance working status	LED indicator status
Plug in /close box/ disinfection routine completed	LED indicator keeps light on for 2 min.
Disinfection working mode	LED indicator flashes during the disinfection routine.
Standby	LED indicator is off

## Operation guide:


1. Plug in the type-C USB into mini box, and then plug the other side in the USB port (5V 1A).



2. Place the objects into the mini box (follow the operation caution), close the top lid until the LED indicator lights on.



3. Press the LED indicator button to start disinfection routine.



4. The disinfection routine is completed in 8min., then take the objects out from the mini box.

## Product specification:


Product name :	UV-C disinfection mini box
Model:	9290029022/9290029023
Input :	5V DC ,1A
Wattage:	4.3W
Lifetime:	10000hrs
Size:	234X125X71mm
Power interface:	USB ( Type-C)
Weight:	350g
UV-C source:	4pcs 1W UV-C LED
UV-C wavelength:	275nm

# 사용설명서

## 필립스 UV-C 미니 살균기

본 사용설명서는 UV-C 살균기의 작동과 사용에 대한 정보와 주의사항을 포함하고 있습니다. 사용설명서를 항상 참조하시고 제품을 사용하여 주십시오.

### 제품 소개



### 사용시 주의 사항

1. 최대의 살균효과를 얻기 위해서는 안에 넣는 물품들을 겹쳐서 넣지 마십시오. 충분한 살균을 위해서는 UV-C 광선이 직접 해당 물품의 표면에 노출되어야 합니다.
2. UV-C 살균기 제품은 비스듬하거나 거꾸로 세워서는 사용 불가능합니다.
3. UV-C LED는 교체 불가능합니다.
4. UV-C 살균기 청소시에는 알코올이나 기름 같은 휘발성 세제는 사용하지 마십시오. 또한 내부에 직접 물을 부어 청소하지 마시고, 마른 헝겊으로 닦아주십시오.
5. 살균효과는 UV-C 광선에 노출되는 시간에 따라 달라집니다.
6. UV-C 살균기는 습기가 많은 환경에서는 사용이 불가능합니다.
7. UV-C 살균기는 실내 공간에서만 사용 가능합니다.
8. UV-C에 장시간 노출된 물건의 경우, 재질에 따라 손상되거나 변색이 될 수도 있습니다.

## 경고!


1. 이 제품은 완구가 아닙니다. 만 12살 이하의 어린이가 함부로 작동하지 않도록 하여 주십시오. 어린이가 사용하거나 주변에 있을 때에는, 주의하여 주십시오.
2. 사용 설명서에 안내된대로만 제품을 사용하여 주십시오.
3. 손상된 USB 케이블은 사용하지 마십시오.  
UV-C 살균기를 떨어트리거나, 습기가 있는 공간, 옥외에 있거나 손상된 경우, 필립스의 서비스 센터로 연락하여 주십시오.
4. USB 케이블을 잡아끌거나 날카로운 면과 닿지 않도록 하여 주십시오. 사용중에는 제품 주변에 케이블을 감아서 사용하지 마십시오.  
케이블은 뜨거운 것에 닿지 않게 하여 주십시오.
5. 젖은 손으로 USB 케이블이나 UV-C 살균기를 만지지 마십시오.
6. 화기로부터 UV-C 살균기를 멀리하여 주십시오.
7. 화염성이나 폭발성이 있는 물품은 UV-C 살균기안에 넣지 마십시오.
8. UV-C 살균기 제품을 분해하지 마십시오.
9. UV-C 살균기는 의약품이나 의료기기를 살균하기 위한 제품이 아닙니다.  
시그니파이는 제품의 부적절한 사용이 있을 경우에는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
10. 경고: 제품의 뚜껑은 자외선 노출 위험을 줄이기 위해 안전스위치가 장착되어 있습니다.  
안전스위치를 함부로 훼손하거나 제거하지 마십시오.

## LED 버튼 표시 사항 안내


기기 작동	LED 버튼
플러그인/뚜껑 닫힘/살균기능 완료	LED 버튼에 불빛이 2분동안 켜집니다.
살균모드	살균 기능 작동중에 LED 버튼의 불빛이 깜빡거립니다.
대기	LED 버튼에 불빛이 꺼집니다.

## 작동 방법


1. 살균기에 타입-C USB를 연결하고, 다른쪽 케이블을 USB 포트에 플러그인합니다.



2. 살균기에 물품을 넣은 후에, LED 버튼에 불이 들어올때까지 뚜껑을 닫아 주십시오.



3. 살균 기능을 시작하려면, LED 버튼을 눌러 주십시오.



4. 살균기능이 8분후에 완료됩니다. 그 후에 살균기로부터 물품들을 꺼내 주십시오.

## 제품 사양


제품명	UV-C 미니 살균기
모델	9290029022/9290029023
입력 전압, 전력, 주파수	5V DC ,1A
소비 전력	4.3W
수명	10000hrs
제품 사이즈	234X125X71mm
파워 인터페이스	USB ( Type-C)
제품 무게	350g
UV-C 광원	4pcs 1W UV-C LED
UV-C 파장	275nm

# Panduan pengguna

## Philips UV-C disinfection mini box

Panduan pengguna ini menyajikan peringatan dan informasi penting tentang aplikasi dan pengoperasian yang benar dari peralatan UV-C ini. Anda harus selalu mengoperasikan peralatan UV-C ini sesuai dengan panduan pengguna ini.

### Perkenalan produk



### Cara pengoperasian yang harus diperhatikan

1. Jaga agar objek tidak terlipat, tidak tertutup, dan tidak ditumpuk sebelum dimasukkan ke dalam alat UV-C, untuk memungkinkan paparan sinar UV-C maksimum pada area permukaan. Area permukaan harus langsung terpapar sinar UV-C untuk didisinfeksi.
2. Alat UV-C sebaiknya hanya digunakan dalam posisi tegak yang stabil.
3. UV-C LED tidak dapat diganti.
4. Matikan daya (power off) sebelum membersihkan alat UV-C, jangan gunakan deterjen yang mudah menguap seperti alkohol atau bensin. Jangan tuangkan air ke / ke dalam alat UV-C. Cukup gunakan kain kering untuk menyeka alat UV-C.
5. Efek disinfeksi tergantung pada waktu paparan sinar UV-C.



6. Alat UV-C ini hanya bekerja dalam kondisi kering, dan tidak tahan air (water-proof)
7. Gunakan alat UV-C hanya di dalam ruangan.
8. Bahan yang terpapar sinar UV-C dalam waktu yang lama dapat menjadi rusak and/ atau berubah warna.

## Peringatan!


1. Produk ini bukan mainan. Tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Perhatian diperlukan saat digunakan oleh atau di dekat anak-anak.
2. Gunakan hanya seperti yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini. Gunakan hanya lampiran yang direkomendasikan pabrikan.
3. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat UV-C tidak berfungsi sebagaimana mestinya, terjatuh, rusak, ditinggalkan di luar ruangan, atau jatuh ke air, kembalikan ke pusat servis.
4. Jangan tarik atau bawa dengan kabel, gunakan kabel sebagai pegangan, tutup pintu kabel, atau tarik kabel di sekitar tepi atau sudut yang tajam. Jangan menggulung kabel di sekitar alat saat digunakan. Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
5. Jangan memegang steker atau alat UV-C dengan tangan basah.
6. Jauhkan alat UV-C dari sumber api.
7. Jangan memasukkan barang yang mudah terbakar dan meledak ke dalam alat UV-C.
8. Jangan membongkar alat UV-C.
9. Alat UV-C ini tidak dirancang dan / atau dimaksudkan untuk digunakan untuk mendisinfeksi perangkat medis atau untuk tujuan medis; Signify tidak bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak benar tersebut.
10. PERINGATAN: Tutup atas dilengkapi dengan interlock untuk mengurangi risiko radiasi ultraviolet yang berlebihan. Jangan abaikan tujuan ini atau coba servis tanpa melepas tutup atas sepenuhnya.

## Instruksi indikator LED


Status pengerjaan	Status indikator LED
Sambungkan ke listrik/ tutup alat/ disinfeksi selesai	Indikator LED tetap menyala selama 2 menit
Mode pengerjaan disinfeksi	Indikator LED menyala selama prosedur disinfeksi
Standby	Indikator LED mati

## Panduan pengoperasian


1. Sambungkan USB tipe C ke mini box, lalu sambungkan sisi lainnya ke port USB (5V 1A).



2. Letakkan benda ke dalam mini box (ikuti petunjuk pengoperasian), lalu tutup penutup atas hingga lampu LED menyala.



3. Tekan tombol indicator LED untuk memulai proses disinfeksi.



4. Prosedur disinfeksi selesai dalam waktu 8 menit., lalu keluarkan benda dari dalam mini box.


#### Produk Spesifikasi:

Nama produk	UV-C disinfection mini box
Model	9290029022/9290029023
Input	5V DC ,1A
Watt	4.3W
Daya tahan	10000hrs
Ukuran	234X125X71mm
Power interface	USB ( Type-C)
Berat	350g
UV-C source	4pcs 1W UV-C LED
UV-C wavelength	275nm

## دليل المستخدم صندوق التعقيم بتقنية UV\_C من Philips

يوفر دليل المستخدم هذا تحذيرات ومعلومات مهمة حول التطبيق والتشغيل المناسبين لجهاز UV\_C هذا. يجب عليك دائماً تشغيل جهاز UV\_C هذا وفقاً لدليل المستخدم هذا.

### التعريف بالمنتج



### توخي الحذر عند التشغيل

1. احتفظ بالأشياء مكشوفة وغير مغطاة وغير مكدسة قبل تحميلها في جهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C. لتمكين أقصى تعرض لضوء UV\_C للسطح. يجب تعريض الأسطح مباشرة لضوء UV\_C لتطهيرها.
2. فقط في وضع مستقر UV\_C يجب استخدام جهاز الأشعة فوق البنفسجية.
3. غير قابل للاستبدال UV\_C الصمام التنائي الباعث للضوء.
4. أوقف تشغيل الطاقة قبل تنظيف أجهزة الأشعة فوق البنفسجية UV\_C، لا تستخدم المنظفات المتطايرة مثل الكحول أو البنزين. لا تصب الماء على/في الأجهزة الأشعة فوق البنفسجية UV\_C. فقط استخدم قطعة قماش جافة لمسح جهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C.
5. يعتمد تأثير التعقيم على فترة التعرض للضوء UV\_C.
6. لفترة طويلة قد تصبح متضررة و/أو يتغير لونها المواد التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية UV\_C.

7. لا تستخدم جهاز UV\_C إلا في الأماكن المغلقة.  
8. قد تلتف المواد التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية UV\_C لفترة طويلة و/أو يتغير لونها.

## تحذير!


1. ليس لعبة. غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال دون سن 12 عامًا. من الضروري إيلاء انتباه شديد عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
  2. لا تستخدمه إلا كما هو موضح في دليل المستخدم هذا. لا تستخدم إلا الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
  3. لا تستخدمه مع سلك أو قابس تالف إذا كان جهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C لا يعمل كما ينبغي، وقد أسقط أو تضرر أو ترك في الهواء الطلق، أو سقط في الماء، أعده إلى مركز خدمة.
  4. لا تسحب الجهاز أو تحمله من السلك أو تستخدم السلك كمقبض أو تغلق الباب على السلك أو تسحب السلك عبر حواف أو زوايا حادة. لا تقم بلف السلك حول الجهاز عند الاستخدام. حافظ على السلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
  5. لا تتعامل مع الكابلات أو أجهزة الأشعة فوق البنفسجية مع الأيدي الرطبة.
  6. احتفظ بجهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C بعيداً عن مصادر الحريق.
  7. لا تضع السلع القابلة للاشتعال والانفجار في جهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C.
  8. لا تقم بتفكيك جهاز UV\_C.
- إن جهاز الأشعة فوق البنفسجية UV\_C هذا غير مصمم و/أو يقصد أن يستخدم لتطهير الأجهزة الطبية أو للأغراض الطبية. لا تتحمل شركة سيغنيفاي Signify أي مسؤولية عن أي استخدام غير لائق من هذا القبيل.
10. تحذير: يتم توفير الغطاء العلوي مع جهاز تعشيق للحد من خطر الأشعة فوق البنفسجية المفرطة. لا تقم بإبطال هذا الغرض أو تحاول الصيانة دون إزالة الغطاء العلوي تماماً.

## تعليمات بشأن مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء UV\_C :


تعاين اى ان تال مامصل ارشؤم ةلأح LED عوضل	تزهج أال لمع ةلأح
مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED يبقى الضوء لمدة دقيقتين	وصل بالقابس الكهربائي / إغلاق العلبة/ انجاز روتين التعقيم
يومض مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED أثناء روتين التعقيم.	وضعية تشغيل التعقيم
مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED مطمأ	وضعية الاستعداد

## دليل التشغيل


1. قم بتوصيل جهاز USB من النوع C في الصندوق الصغير، ثم قم بتوصيل الجانب الآخر في منفذ USB (فولت - ا امبير).



2. ضع الأشياء في العلبة الصغيرة (اتبع تحذير العملية)، وأغلق الغطاء العلوي حتى يتم تشغيل مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED.



3. اضغط على زر مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء LED لبدء روتين التعقيم.



4. يتم إنجاز روتين التعقيم في 8 دقائق، ثم أخرج الأشياء من الصندوق الصغير.

## مواصفات المنتج


صندوق التعقيم الصغير بتقنية UV_C	جثن مل أ مس ا
9290029022/9290029023	طرار المنتج
5V DC ,1A	الجهد الكهربائي
4.3W	القوة الكهربائية
10000hrs	يضا رت فال ا رمع ا
234X125X71mm	حجم المنتج
USB ( Type-C)	واجهة التواصل
350g	الوزن
4pcs 1W UV-C LED	مصدر الأشعة فوق البنفسجية UV_C
275nm	الطول الموجي لجهاز UV_C

# คู่มือการใช้งาน

กล่องยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ขนาดเล็ก ของฟิลิปส์

คู่มือการใช้งานนี้จะให้ข้อมูลที่สำคัญของรูปแบบและขั้นตอนการใช้งาน โปรดใช้และจัดเก็บ "ผลิตภัณฑ์" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์") ตามคำแนะนำในคู่มือ.

## คู่มือผลิตภัณฑ์เบื้องต้น



## ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. วัสดุต้องไม่เรียงซ้อนกันก่อนที่จะบรรจุลงในอุปกรณ์ UV-C เพื่อรับแสง UV-C ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นผิว และพื้นผิวต้องสัมผัสโดยตรงกับแสง UV-C เพื่อที่จะยับยั้งเชื้อ.
2. ควรใช้เครื่อง UV-C ในตำแหน่งที่ตั้งตรงเท่านั้น.
3. หลอด UV-C ไม่สามารถเปลี่ยนได้.
4. ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้ผ้าแห้งเช็ดอุปกรณ์เท่านั้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ระเหยได้เช่นแอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซิน และห้ามเทน้ำลงบนหรือลงในเครื่อง UV-C.
5. ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคขึ้นอยู่กับเวลาที่วัสดุสัมผัสกับแสง UV-C.
6. อุปกรณ์ใช้งานได้ในสภาพแห้งเท่านั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ.
7. UV-C ใช้ได้ในที่ร่มเท่านั้น.
8. วัสดุที่สัมผัสแสง UV-C เป็นเวลานานอาจเกิดความเสียหายและ หรือ/สีเปลี่ยนได้.

## คำเตือน!


1. อุปกรณ์นี้ไม่ใช่ของเล่น โปรดให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี อยู่ห่างจากอุปกรณ์.
2. ใช้งานและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตามคู่มือผู้ใช้งานเสมอ.
3. ห้ามใช้งานอุปกรณ์ หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ทำงาน ชำรุด เสียหาย หรือ ตกน้ำ ให้นำส่งคืนศูนย์บริการหลังการขาย.
4. ห้ามดึงหรือขยาดสายไฟ และห้ามพันสายไฟรอบอุปกรณ์ขณะอุปกรณ์ทำงานอยู่ และวางให้ห่างกับพื้นผิวที่ร้อน.
5. หากมือเปียกห้ามจับสายไฟหรืออุปกรณ์ UV-C นี้.
6. เก็บเครื่อง UV-C ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ.
7. อย่าใส่วัตถุไวไฟและวัตถุที่ระเบิดได้ลงในเครื่อง UV-C.
8. อย่ารีดเครื่อง UV-C.
9. อุปกรณ์ UV-C นี้ไม่ได้รับการออกแบบและ / หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ Signify ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว.
10. คำเตือน: ฝาदानบนมีอินเทอร์ล็อกเพื่อลดความเสี่ยงจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มากเกินไป อย่าทำการใด ๆ ที่ขัดจุดประสงค์นี้ หรือพยายามซ่อมบำรุงโดยไม่ถอดฝาदानบนออกจนหมด.

## คู่มือการทำงานของปุ่มเปิดปิด LED:


สถานะการทำงานของอุปกรณ์	ปุ่มแสงLEDบอกสถานะการใช้งาน
เสียบปลั๊ก/ปิดฝากล่อง/การยับยั้งเชื้อโรคเสร็จสิ้น	ปุ่มแสงLEDจะสว่างขึ้นเป็นเวลา2นาที่
โหมดยับยั้งเชื้อโรคกำลังทำงาน	ปุ่มแสงLEDจะกะพริบระหว่างการยับยั้งเชื้อโรค
โหมดพร้อมทำงาน	ปุ่มแสงLEDจะดับลง

## คู่มือการใช้งาน:


1. เสียบปลั๊ก Type C ที่กล่องยับยั้งเชื้อโรค และเสียบอีกฝั่งหนึ่งสำหรับ USB (5V 1A).



2. ใส่วัตถุในกล่องยับยั้งเชื้อ (ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการใช้งาน), ปิดฝาแล้วแสงLED จะสว่างขึ้น.



3. กดปุ่มที่มีแสงLEDเพื่อเริ่มการยับยั้งเชื้อโรค.



4. การยับยั้งเชื้อโรคจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 8 นาที หลังจากนั้นให้นำวัตถุออกจากกล่องยับยั้งเชื้อโรค.

#### คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

ชื่อผลิตภัณฑ์	กล่องยับยั้งเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ขนาดเล็ก ของฟิลิปส์
รุ่นสินค้า	9290029022/9290029023
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	5V DC ,1A
กำลังไฟฟ้า	4.3W
อายุการใช้งาน	10000hrs
ขนาด	234X125X71mm
Power interface	USB ( Type-C)
น้ำหนัก	350g
UV-C source	4pcs 1W UV-C LED
ความยาวคลื่น UV-C:	275nm





Signify  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven, the Netherlands  
☎00800-74454775

© 2021 Signify Holding  
All rights reserved

Philips and the Philips shield emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

3241 657 53662

Last update: 01/2021