

PHILIPS

Портативний спрямований
світильник Go

Hue White and Color
Ambiance

З вбудованим світлодіодом і
батареєю

Можна керувати через
Bluetooth із додатка

Керуйте за допомогою програми
або голосу*

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



76020/31/P7



Освітїть будь-яку мить де заманеться

Із спрямованими світильниками Hue Go розумне освітлення буде завжди у вас під рукою. Завдяки широким функціональним можливостям (від кольорових спалахів до центрального світильника, що створює особливий настрій) спрямований світильник Hue Go дасть вам змогу створити ідеальну атмосферу. Він може працювати як автономне джерело світла або у складі інтелектуальної системи освітлення з комутатором Hue Bridge.

Необмежені можливості

- Синхронізуйте фільми, телепрограми, музику та ігри з розумним освітленням
- Елементи керування на світильнику
- По-справжньому портативний розумний світильник
- Природні динамічні світлові ефекти

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Керування освітленням за допомогою голосу*
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

Запасні частини

- Запасні частини, доступні для цього продукту

Найважливіше

Синхронізуйте фільми, телепрограми, музику та ігри з розумним освітленням



Відкрийте для себе нові обрії у світі розваг — синхронізуйте дії на екрані або ритм музики з розумними світильниками*. Виберіть спосіб синхронізації світильників із фільмом, музикою (зокрема, з використанням інтеграції зі Spotify!), телепрограмою або грою — і ваше освітлення заграє барвами в унісон. * Потрібен комутатор Hue Bridge

Елементи керування на світильнику



Змініть налаштування освітлення безпосередньо за допомогою кнопки на самому світильнику. Перемикайтеся між спеціальними світловими сценами, такими як «Недільна кава» або «Зачарований ліс», натискаючи кнопку. Натисніть двічі та утримуйте друге натискання, щоб переключити кольори.

По-справжньому портативний розумний світильник




Завдяки вбудованій акумуляторній батареї портативний спрямований світильник Hue Go справді можна брати куди завгодно. Візьміть його із собою в подорож, зробіть головною прикрасою романтичної вечери або винесіть на вулицю, щоб створити незабутню атмосферу літніх вечірок. Насолоджуйтеся неперевершеним розумним освітленням від 2,5 до 18 годин за використання ефекту «Затишне світло свічки».

Природні динамічні світлові ефекти



Створіть незабутню атмосферу для особливих моментів завдяки живому світлу. Скористайтесь динамічними світловими ефектами, як-от «Затишне світло свічки», «Недільна кава», «Медитація», «Зачарований ліс» і «Нічна пригода», щоб створити ідеальний настрій для будь-якої ситуації.

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

Керування освітленням за допомогою голосу*



Якщо підключити світильники Philips Hue до сумісного пристрою Google Nest або Amazon Echo, вони підтримуватимуть Amazon Alexa та Google Assistant. Це дасть змогу використовувати прості голосові команди, щоб керувати однією лампою або кількома світильниками в кімнаті одночасно.

Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створюйте особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибирати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Запасні частини, доступні для цього продукту



Шукаєте запасні частини для цього продукту? Ми пропонуємо змінні адаптери живлення, кріплення тощо, щоб вдихнути нове життя у свої світильники.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: синтетика

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Батарейки в комплекті: Так
- Колір змінюється (світлодіодн.): Так
- Ефект розсіяного світла: Так
- Можливість регулювання яскравості: Так
- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так
- Вимикач «увімк./вимкн.» на продукті: Так
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Так
- Портативний: Так
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- ZigBee Light Link: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): >80

Різне

- Розроблено спеціально для: використання у житлових кімнатах та спальнях
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настільна лампа
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,625 kg
- Висота: 7,9 cm
- Довжина: 15 cm
- Ширина: 15 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 530 lm
- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Час роботи: 20,000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 43 W
- Колір світла: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Вбудоване світлодіодне джерело світла: Так
- Потужність лампи у комплекті: 6 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: III – безпечна наднизька напруга
- Замінність джерела світла: Змінне джерело світла
- Замінність модулів регулювання: Заміна модуля регулювання кінцевим користувачем.
- Світловий потік 2700K: 370 lm

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696173992
- Вага нетто: 0,63 kg
- Вага брутто: 1,15 kg
- Висота: 100 mm
- Довжина: 219 mm
- Ширина: 209 mm
- Номер матеріалу (12NC): 915005821901



Дата виходу: 2024-02-06
Версія: 0.631

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com