

PHILIPS

Lubų šviestuvai


Praktiškas

„Cinnabar“

Balta



8718696122778



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

Šviesos efektas

- Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvai turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Pintinė optika

Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvus turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Ijunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubinis šviestuvus
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,22 kg
- Aukštis: 7 cm
- Ilgis: 25 cm
- Plotis: 25 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 9 W
- Skersmuo: 250 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 600
- Lemputės technologija: LED, 240 V
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 6
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696122778
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynas svoris: 0,4 kg
- Aukštis: 7,7 cm
- Ilgis: 27,4 cm
- Plotis: 27,4 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 915004570701



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.237

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com