

PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

Cinnabar

Beyaz



8718696122792



Gözünüzü yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Işık etkisi

- Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

İç İçe Optik

Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi

yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Beyaz
- Malzeme: metal/plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Oturma Odası ve Yatak Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan lambası
- Göz Konforu: Hayır

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,58 kg
- Yükseklik: 9,6 cm
- Uzunluk: 40,4 cm
- Genişlik: 40,4 cm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 404 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2000
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 22
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8718696122792
- Net ağırlık: 0,58 kg
- Brüt ağırlık: 0,95 kg
- Yükseklik: 10,2 cm
- Uzunluk: 42,2 cm
- Genişlik: 42,2 cm
- Malzeme numarası (12NC): 915004570901



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.247

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com