

PHILIPS

Laevalgusti

Funktsionaalne

Cinnabar

Valge



8718696125786



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Valgusefekt

- See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Lihtne kasutada

- Kerge paigaldada

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihtne puhastamine

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Põimitud optika

See laevalgusti sisaldab põimitud optika tehnoloogiat, mis jaotab valguse nutikalt ümber, et parandada teie üldvalgustust. Selle valgusti läätsel on püramiidjas mikrostruktuur, mis hajutab ja jaotab valguse ühtlaselt, muutes selle silmadele magavamaks.

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi

enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Lihtne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmoonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgusti
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,22 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 25 cm
- Laius: 25 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 9 W
- Läbimõõt: 250 mm
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 640
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 240 V
- Valguse värv: 4000
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 6
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696125786
- Netokaal: 0,22 kg
- Brutokaal: 0,4 kg
- Kõrgus: 7,7 cm
- Pikkus: 27,4 cm
- Laius: 27,4 cm
- Materjali number (12NC): 915004987101



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Version: 0.225

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com