

# PHILIPS

Plafon

Funcional

Cinnabar

White



8718696125809



## Luz LED confortável para os olhos

As luminárias LED Philips fornecem luz concebida para o conforto dos seus olhos.

### Efeito de luz

- Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

### Fácil de experimentar

- Instalação fácil

### Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos
- Fácil de limpar

### Duração

- Vida útil longa até 15.000 horas

# Destques

## **Ótica entrelaçada**

Este plafon possui tecnologia de ótica entrelaçada, redistribuindo inteligentemente a luz para melhorar a sua experiência geral de iluminação. A lente deste equipamento possui uma microestrutura em pirâmide que difunde e distribui uniformemente a luz, tornando-a mais confortável para os olhos.

## **Instalação fácil**

Uma instalação sem problemas. Basta fixar ou pendurar com segurança na parede ou no teto e ligar para a luminária ficar pronta a ligar.

## **Eyecomfort**

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de

uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

## **Fácil de limpar**

Os materiais regulares e fáceis de limpar permitem que a sua casa esteja sempre atrativa, desde o chão ao teto.

## **Vida útil longa até 15.000 horas**

A tecnologia LED da Philips expande a vida útil do seu produto até 15.000 horas.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: White
- Material: metal/plástico

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controle remoto incluído: Não
- Peça de centro: Não

## Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Color rendering index (CRI): 80

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Plafon
- EyeComfort: Não

## Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,58 kg
- Altura: 9,6 cm
- Comprimento: 40,4 cm
- Largura: 40,4 cm

## Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

## Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Diâmetro: 404 mm
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 2000
- Cor da luz: 4000
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Não
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 22
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe I

## Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696125809
- Peso líquido: 0,58 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Altura: 10,2 cm
- Comprimento: 42,2 cm
- Largura: 42,2 cm
- Número de material (12NC): 915004987301



Data de publicação:  
2023-11-10  
Versão: 0.203

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)