

PHILIPS

Luz indirecta

TIRAS DE LUCES


TIRAS DE LUZ MYL

Transparente

Regulación gradual



8718696164242



Luz colorida acorde a tu estado de ánimo

Cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo.

Control

- El mando a distancia permite un controlar de forma sencilla todas las funciones del ventilador de techo y la luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna entre los ajustes de luz de SceneSwitch, usa la función de linterna o configura uno de los cinco temporizadores.

Destacados

Mando a distancia incluido

El mando a distancia permite un control de forma sencilla todas las funciones del ventilador de techo y la

luz. Enciende o apaga la luz o el ventilador, elige entre tres velocidades de ventilador, alterna entre los ajustes de luz de SceneSwitch, usa la función

de linterna o configura uno de los cinco temporizadores.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 45

Tira de luz

- Capacidad de ampliación: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No

Otras características

- Corriente de la bombilla: 200 mA
- Eficiencia: 20 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,205 kg
- Altura: 0,26 cm
- Longitud: 500 cm
- Anchura: 1 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 20.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696164242
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,32 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 5,5 cm
- Anchura: 16 cm
- Código 12NC: 929003168501



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.250

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com