

PHILIPS


Światło pośrednie

TAŚMY OŚWIETLENIOWE


MOJE TAŚMY
OŚWIETLENIOWE

Przezroczysta

Stopniowe przyciemnianie



8718696164280



Kolorowe światło, które pasuje do Twojego nastroju

Dostosuj nastrój oświetlenia do tego, co aktualnie robisz.

Dopasuj oświetlenie do wystroju wnętrza

- Wymiary kompaktowe do niewielkich przestrzeni

Materiał i wykończenie

- Materiały najwyższej jakości

Zalety

Wymiary kompaktowe do niewielkich przestrzeni

Idealnie wpasowuje się w niewielką przestrzeń

Materiały najwyższej jakości

Trwały i atrakcyjny materiał zapewniający efektowną i długotrwałą inwestycję.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Przezroczysty
- Materiał: Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Wyłącznik na przewodzie: Tak
- Zasilacz w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 110 °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 45

Lightstrip

- Możliwość przedłużenia: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Taśmy LED
- EyeComfort: Nie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 95 mA
- Wydajność: 18 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,116 kg
- Wysokość: 0,26 cm
- Długość: 200 cm
- Szerokość: 1 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 20 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Barwa światła: RGB
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696164280
- Waga netto: 0,17 kg
- Waga brutto: 0,21 kg
- Wysokość: 13,5 cm
- Długość: 5,5 cm
- Szerokość: 13,5 cm
- Numer materiału (12NC): 929003168401



Data wydania:
2024-02-04
Wersja: 0.244

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com