

PHILIPS

Đèn Downlight

Chức năng

ĐÈN MESON



8718696172452



Đèn LED ánh sáng dịu, dễ chịu cho mắt

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn.

Dễ sử dụng

- Lý tưởng cho các phòng có trần thấp, tạo nên bộ đèn gọn gàng và tinh tế.

Hiệu ứng ánh sáng

- Ánh sáng rực rỡ được phân bổ đồng đều

An toàn

- Không có bức xạ UV-C gây hại

Lắp đặt

- Dễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nổi.

Tuổi thọ

- Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Những nét chính

Phù hợp cho trần thấp Thiết kế mỏng Ánh sáng rực rỡ được phân bố đồng đều

Với khả năng phân bố ánh sáng đồng đều khắp không gian, hãy chọn loại đèn này để thực sự làm sáng bừng căn phòng của bạn.

Không có bức xạ UV-C gây hại

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ bức xạ UV có thể gây hại.

Tuổi thọ cao lên tới 15.000 giờ

Công nghệ LED Philips kéo dài tuổi thọ sản phẩm của bạn lên đến 15.000 giờ.

Đễ dàng lắp đặt nhờ bộ điều khiển tích hợp có đầu nổi.

Giúp bạn lắp đặt an toàn và dễ dàng mà không cần phải đi dây hay có kiến thức chuyên môn.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: nhựa

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Không
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không
- Đèn trang trí giữa bàn: Có

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài lỗ cắt: 0 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 0 cm
- Chiều cao: 5,3 cm
- Chiều dài: 22,4 cm
- Trọng lượng thực: 0,449 kg
- Chiều rộng: 22,4 cm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 224 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1700
- Màu ánh sáng: 3000
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Không
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 24
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Class II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696172452
- Trọng lượng thực: 0,055 kg
- Tổng trọng lượng: 0,080 kg
- Chiều cao: 222,000 mm
- Chiều dài: 55,000 mm
- Chiều rộng: 221,000 mm
- Mã số chất liệu (12NC): 915005784401



Ngày phát hành:
2021-06-07
Phiên bản: 0.61

© 2021 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com