

PHILIPS

Downlight

Fungsional

Downlight optik Meson Interlaced. Silau berkurang, kenyamanan lebih

putih



8718696173947



Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicitak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: plastik

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional

Dimensi & berat produk

- Berat bersih: 0,09 kg
- Panjang tampilan cahaya: 12,5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 12,5 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Panjang: 14 cm
- Jarak resesi: 10,5 cm
- Lebar: 14 cm

Layanan

- Jaminan: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 140 mm
- Total lumen output lampu: 960
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 13
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan [59464 MESON 125 13W 65K ID MP recessed]

- EAN/UPC - produk: 8718696173947
- Berat bersih: 0,260 kg
- Berat kotor: 0,351 kg
- Tinggi: 15,400 cm
- Panjang: 14,300 cm
- Lebar: 14,300 cm
- Nomor bahan (12NC): 929003276749

Dimensi dan berat kemasan [59464 MESON 125 13W 65K ID MP recessed]

- EAN/UPC - produk: 8718696173947
- Berat bersih: 0,075 kg
- Berat kotor: 0,336 kg
- Tinggi: 14,700 cm
- Panjang: 14,100 cm
- Lebar: 14,100 cm
- Nomor bahan (12NC): 915005817601



Tanggal dikeluarkan:
2023-05-27
Versi: 0.54

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.