

PHILIPS

Tub luminos Play Gradient compact

Hue cu ambianță albă și color

Pentru televizoare de 40"-55"


Amestecă lumina albă și colorată

Include sursa de alimentare

Necesită Hue Bridge și Hue Sync Box



8718696176306



Iluminat simplu și inteligent

Aduceți cinematograful acasă cu tubul luminos Play gradient compact în negru. Așezați sau montați sub un televizor pentru a proiecta un amestec de lumină colorată. Rotiți tubul pentru a străluci în orice direcție – completează perfect lumina înconjurătoare.

Iluminat simplu și inteligent

- Divertisment pentru acasă inovator
- Integrare perfectă a culorilor
- Efecte de lumină înconjurătoare
- Design polivalent, de înaltă calitate
- Inundați peretele în tonuri graduale de lumină
- Două dimensiuni, pentru o potrivire perfectă
- Necesită aplicația mobilă Hue Sync și consola Hue Bridge

Repere

Divertisment pentru acasă inovator



Philips Hue este singura marcă de iluminat inteligent care poate sincroniza cu ușurință luminile inteligente color cu filmele și jocurile video, pentru un divertisment pentru acasă palpitant. Tehnologia inovatoare Hue Sync capturează conținutul pe care îl vizionezi sau pe care îl joci și îl transformă imediat într-un scenariu de lumini pentru a crea o experiență colorată în întreaga încăpere.

Integrare perfectă a culorilor



Combinăți fără probleme și simultan lumini de culori diferite într-o singură lampă. Culorile se îmbină în mod natural, proiectând lumina pe perete pentru a crea un efect unic în spatele televizorului.

Efecte de lumină înconjurătoare



Experimentați magia luminii înconjurătoare! Tubul luminos Play Gradient reacționează la conținutul de pe întregul ecran în timp real, creând o experiență captivantă de vizionare și de joc. Asociați cu alte lumini colorate Philips Hue pentru un efect cu adevărat captivant. Necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge (comercializate separat).

Design polivalent, de înaltă calitate




Fabricat din materiale rezistente și de înaltă calitate, tubul luminos Play Gradient poate fi așezat pe orizontală la baza televizorului sau chiar montat în partea inferioară a unui suport de televizor sau deasupra pe un raft. Indiferent de locație, răspândește o lumină colorată, strălucitoare și îndrăzneță, în tonuri graduale.

Inundați peretele în tonuri graduale de lumină



Rotiți tubul luminos la 340 grade pentru a direcționa combinația de lumină colorată oriunde doriți, creând un potop de lumină indirectă, care nu se reflectă în ecranul televizorului.

Două dimensiuni, pentru o potrivire perfectă



Tubul luminos Play Gradient este disponibil în două dimensiuni. Tubul luminos compact este recomandat pentru televizoarele de până la 55 inch, în timp ce tubul luminos mare este recomandat pentru televizoarele de 60 inch și mai mari.

Necesită aplicația mobilă Hue Sync și consola Hue Bridge



Tubul luminos Play Gradient de la Philips Hue necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box, aplicația mobilă Hue Sync și o consolă Hue Bridge. Consola Bridge vă permite, de asemenea, să adăugați până la 50 lumini și accesorii în întreaga locuință, să creați temporizatoare și rutine și să controlați luminile de oriunde, din interiorul sau de la exteriorul locuinței, cu aplicația

Hue. Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge se comercializează separat.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Baterii incluse: Nu
- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Adaptor pentru alimentare inclus: Da
- Ștecă pentru Marea Britanie inclus: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Tip: Tub luminos

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,655 kg
- Lungime cablu: 2 m
- Înălțime: 3,4 cm
- Lungime: 87,7 cm
- Lățime: 3,1 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 1.540 lm
- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Alimentare de la rețea: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED: Da
- LED încorporat: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: G
- Puterea becului inclus: 17.4 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: III – tensiune foarte joasă sigură
- Posibilitatea de înlocuire a sursei de lumină: Sursă de lumină LED care poate fi înlocuită de un profesionist
- Posibilitatea de înlocuire a echipamentelor de control: Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final
- Flux luminos de 2700 K: 1.100 lm

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 15 și versiuni ulterioare, Android 10.0 și versiuni ulterioare

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696176306
- Greutate netă: 0,8 kg
- Greutate brută: 1,25 kg
- Înălțime: 100 mm
- Lungime: 901 mm
- Lățime: 120 mm
- Număr material (12NC): 915005988001



Data apariției: 2024-02-07
Versiune: 0.270

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com