

PHILIPS

Downlight

LED Pintar

Tunable white

Plastik/WH

Wi-Fi

8718696466001



Smart Downlight putih yang dapat disetel dan mudah digunakan

Nikmati kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dengan pencahayaan Smart LED Wi-Fi. Downlight ini memberikan cahaya terang kuning hangat hingga putih sejuk untuk momen nyaman dan tugas fungsional. Kontrol secara instan melalui aplikasi atau suara dan ciptakan suasana yang Anda inginkan. Dapat berfungsi dengan aplikasi WiZ.

Instalasi mudah

- Pasang dan pakai dengan mudah. Berfungsi dengan Wi-Fi Anda yang sudah ada.

Kendali cerdas

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Pemantauan energi
- Fitur kesehatan preset

Mode cahaya

- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

Kelebihan Utama

Instalasi dan penggunaan mudah



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kontrol dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Kendali Suara



Dapatkan pengendalian handsfree untuk lampu Anda dengan menggunakan suara dan Google Assistant, Amazon Alexa, atau Siri Shortcuts. Gunakan perintah suara sederhana untuk menyalakan atau mematikan lampu, mencerahkan dan meredupkan, mengubah warna, dan mengatur Suasana Cahaya kustom.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Pemantauan energi



Aplikasi WiZ menyimpan catatan konsumsi energi lampu Anda. Lihat laporan mingguan atau harian, lalu rencanakan penggunaan lampu Anda dengan bijak untuk konsumsi energi yang optimal di rumah.

Fitur kesehatan preset



Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

8718696466001

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat

yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, WiZmote, atau kendali suara.

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: plastik

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 90 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional

Konsumsi daya

- Voltase: 220-240 V

Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 12,5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 12,5 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Panjang: 14 cm
- Berat bersih: 0,121 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 14 cm

Layanan

- Jaminan: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 140 mm
- Total lumen output lampu: 900
- Warna cahaya: 2700-6500
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 12.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EAN/UPC - produk: 8718696466001
- Jaminan: 3 tahun
- Sudut berkas cahaya: 90 °
- Berat bersih: 0,121 kg
- Panjang tampilan cahaya: 12,5 cm
- Bahan: plastik
- Berat kotor: 0,152 kg
- Lebar tampilan cahaya: 12,5 cm
- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Tinggi: 14,200 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Panjang: 5,600 cm
- Lebar: 14,200 cm
- Voltase: 220–240 V
- Panjang: 14 cm
- Berat bersih: 0,121 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 14 cm
- Diameter: 140 mm
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Total lumen output lampu: 900
- Warna cahaya: 2700–6500
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 12.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y



Tanggal dikeluarkan:
2023-11-09
Versi: 0.42

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.