

PHILIPS

Ampul

LED

14,5 W-100 W

E27

Sıcak Beyaz



8718699675257



Mükemmel ışık kalitesine sahip sıcak beyaz ışık

Philips LED ampuller hoş bir sıcak beyaz ışık, son derece uzun bir ömür ve anında, önemli derecede enerji tasarrufu sağlar. Saf ve şık tasarımıyla bu ampul, akkor ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır
- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Günlük kullanım için basit LED
- Anında aydınlatır

Özellikler

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü ile, tüplerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%90'a varan enerji tasarrufu

LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Günlük kullanım için basit LED



Philips'in günlük kullanım LED'leri, temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için idealdir. Güzel bir ışık ve uygun fiyatlı bir LED'den beklediğiniz güvenilir performansı sunar.

Anında aydınlatır

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan glob
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 13,7 cm
- Ağırlık: 0,116 kg
- Genişlik: 9,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 30.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Başlama süresi: 0.4 s
- Isınma süresi - %60 ışık: anında tam ışık

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 110 mA
- Verim: 104 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699675257
- EOC: 871869967525700
- Ürün başlığı: LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 2PF/3

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.55
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 14,5 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 13,7 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 150 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Nominal güç: 14.5 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz
- EPREL Kayıt Numarası: 391896
- Akı ölçüm referansı: Sphere

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718699675257
- Net ağırlık: 0,172 kg
- Brüt ağırlık: 0,284 kg
- Yükseklik: 12,500 cm
- Uzunluk: 9,500 cm
- Genişlik: 19,700 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001804658



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.151

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com