

# PHILIPS

Plafoniera

Funzionale

CL253

Bianco



8718699680534



## Lampada con sensore di movimento per praticità e maggiore risparmio energetico

Maggiore praticità e risparmio energetico al tempo stesso. La plafoniera Philips LED con rilevamento di movimento può essere accesa e spenta facilmente tramite un sensore, quindi potrai entrare o uscire dalle stanze senza utilizzare l'interruttore. L'ampia portata del rilevamento e la tecnologia LED istantanea fanno sì che la tua casa sia illuminata solo quando è necessario.

### Facile da usare

- Grazie al sensore di movimento automatico incorporato, questo apparecchio per illuminazione si accende automaticamente al passaggio delle persone.
- Facile installazione

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

8718699680534

**Durata**

- Risparmio energetico
- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

# In evidenza

## Sensore di movimento integrato

### Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Risparmio energetico

Risparmia energia con vantaggi economici e ambientali.

## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: white
- Materiale: Metallo/Plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Tipo: Lampada da soffitto

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 8 cm
- Lunghezza: 26 cm
- Peso netto: 0,42 kg
- Larghezza: 26 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 260 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- L'apparecchio è compatibile con lampadine di classe: A+
- Completo di lampada wattaggio: 12

- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699680534
- Peso netto: 0,420 kg
- Peso lordo: 0,540 kg
- Altezza: 8,200 cm
- Lunghezza: 30,000 cm
- Larghezza: 30,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002215901



Data di rilascio: 2021-11-16  
Versione: 0.468

© 2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)