

PHILIPS

Bombilla inteligente
A60 - E27

Filamento Hue White

Bombilla vintage con luz blanca suave

Control al instante mediante Bluetooth

Control con aplicación o voz*

Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones



8718699688820



Iluminación inteligente y sencilla

La bombilla LED regulable Filament de diseño con base E27 aporta un estilo vintage a tus bombillas estándar. De estilo vintage, pero modernas, las bombillas Filament tienen las mismas funciones que otras bombillas inteligentes, incluidas las de atenuar o aumentar la iluminación.

Posibilidades infinitas

- El diseño vintage se combina con las capacidades modernas

Easy smart lighting

- Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth
- Controla las luces con la voz*
- Define el ambiente adecuado con luz blanca suave
- Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge

Destacados

El diseño vintage se combina con las capacidades modernas



Consigue el aspecto popular de las bombillas de Edison, con la característica bobina interior incandescente y el globo transparente, con las bombillas de filamento inteligentes. Estas bombillas LED de estilo retro combinan el aspecto del diseño vintage sencillo con la potencia de la iluminación inteligente de Philips Hue.

Controla hasta 10 luces a la vez con la aplicación Bluetooth



Con la aplicación Bluetooth, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación de tu hogar. Añade hasta 10 luces inteligentes y contrólas todas con solo pulsar un botón en tu dispositivo móvil.

Controla las luces con la voz*



Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Define el ambiente adecuado con luz blanca suave



Las bombillas y luminarias Hue utilizan una luz blanca suave. Regulables de luz diurna brillante a luz nocturna tenue, estas luces inteligentes te permiten iluminar tu hogar con el nivel adecuado de luz cálida cuando lo necesitas.

Disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con el Hue Bridge



El Hue Bridge permite disfrutar de las características que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera de casa, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Añade un Bridge a tu configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar una tecnología segura y fiable, entre otras cosas. El Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente, como nunca antes habías visto.

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

- Dimensiones (AnxAlxF): 60x115

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C-45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con aplicación Hue e interruptor: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80

Información del embalaje

- EAN: 8718699688820

Consumo de energía

- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Peso: 38
- Tecnología de la bombilla: LED
- Casquillo: E27
- Flujo luminoso a 2700 K: 550 lm
- Número de registro EPREL: 391953

La bombilla

- Temperatura del color: 2100K
- Diámetro: 60 mm
- Formato: A60
- Altura: 115 mm
- Tensión de entrada: 220V-240V
- Duración: 15.000 hora(s)
- Emisión de luz: Luz blanca suave
- Flujo luminoso: 550 lm
- Energía de funcionamiento máxima: 7 W
- Energía en espera máxima: 0.5 W
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Factor de potencia: 0.6
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Actualizable por software: Sí
- Encendido: Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia: 7 W
- Protocolo de comunicaciones: Bluetooth y Zigbee
- Regulable dinámicamente: Sí
- Actualizable por software: Cuando se conecta a Bluetooth App o Hue Bridge

Contenido de la caja

- Bombillas hue: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior
- Asistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (mediante Hue Bridge), Microsoft Cortana (mediante Hue Bridge)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718699688820
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 174 mm
- Longitud: 72 mm
- Anchura: 72 mm
- Código 12NC: 929002240901



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.9675

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com