

PHILIPS

Свечевидная лампа
для люстр

светодиодный

6 Вт – 60 Вт

E14

Холодный белый

8718699728663



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Отсутствие видимого мерцания
- Осветите все вокруг

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие

цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Отсутствие видимого мерцания

Когда свет быстро мигает, это может привести к нагрузке на глаза, головным болям и даже вызвать приступ у людей со светочувствительной эпилепсией. В этом нет нужды и это неприятно. Светодиоды могут мерцать вследствие их быстрого отклика на ток драйвера. Но, так как светодиоды Philips спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму колебания выходного тока драйвера, это позволяет устранить факторы, вызывающие мерцание. Таким образом вы не увидите даже намека на мерцание.

Осветите все вокруг

Благодаря инновационному дизайну оптики в ретро-дизайне эта светодиодная лампа не образует теней по краю светового потока — только естественное освещение с теплой цветовой температурой.

Имеет форму и размер свечевидных ламп накаливания

Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная энергосберегающая светодиодная свечевидная лампа идеально заменит свечевидные лампы накаливания.

Мгновенное включение

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Вес: 0,03 kg
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 30 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 500 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 83 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699728663
- EOC: 871869972866300
- Название изделия: LEDCandle 6-60W E14 840 B35NDFR RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вt
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 500 лм
- расчетная мощность: 6 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699728663
- Масса нетто: 0,026 kg
- Масса брутто: 0,041 kg
- Высота: 11,200 см
- Длина: 3,600 см
- Ширина: 3,600 см
- Номер материала (12NC): 929002273737



Дата выпуска: 2021-05-04
Версия: 0.138

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com