

# PHILIPS

## Luz empotrada


Funcional

Empotrado cuadrado de  
formato delgado

White



8718699734381



## Fácil y seguro de instalar

Una familia completa de iluminación empotrable y sobrepuestos que son brillantes, delgados, seguros y confiables. Elije el que mejor se adapte a cada proyecto, entre paquetes de 4 lúmenes/potencias, 2 formas, 3 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con el controlador externo fácil de conectar.

### Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techos bajos, lo convierte en un accesorio discreto y sutil.

### Efecto de luz

- Luz brillante con distribución uniforme

### Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

### Duración

- Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

# Destacados

## Apto para techos bajos Diseño delgado

### Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente sus habitaciones, elija esta luz de distribución uniforme que aporta luz de forma continua en todo el espacio.

## Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

## Extensa vida útil hasta de 25 000 horas

La tecnología LED de Philips amplía la vida útil de los productos hasta 25 000 horas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: metal

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No
- Pieza central: Sí

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (CRI): 80

## Varios

- Especialmente diseñado para: Funcional

## Dimensiones y peso del producto

- Alto: 2 cm
- Largo: 16.7 cm
- Peso neto: 0.307 kg
- Distancia empotrada: 5 cm
- Ancho: 16.7 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Diámetro: 167 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 900
- Color de la luz: 6500
- Alimentación: 110-240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**Diseño y acabado**

- Color: blanco
- Especialmente diseñado para: Funcional
- EAN/UPC - Producto: 8718699734381
- Garantía: 2 años
- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Peso neto: 0.245 kg
- Material: metal
- Peso bruto: 0.307 kg
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Alto: 20.900 cm
- Alto: 2 cm
- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Largo: 20.000 cm
- Ancho: 3.100 cm
- Número de material (12NC): 929002323001
- Largo: 16.7 cm
- Peso neto: 0.307 kg
- Distancia empotrada: 5 cm
- Ancho: 16.7 cm
- Diámetro: 167 mm
- Regulable con control remoto: No
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 900
- Color de la luz: 6500
- LED integrado: Sí
- Alimentación: 110-240 V
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- LED incorporado: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 12
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Control remoto incluido: No
- Pieza central: Sí



Fecha de publicación:  
2022-06-12  
Versión: 0.178

© 2022 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.