

PHILIPS

Hue Dimmer switch

Hue

Беспроводной монтаж

Питание от аккумулятора

Быстрый доступ к световым
схемам

Дистанционное управление



8718699748173



Управляйте вашими лампами

Управляйте и приглушайте свет с помощью пульта дистанционного управления Hue. Настенный выключатель и пульт дистанционного управления — этот интеллектуальный выключатель можно легко прикрепить к стене с помощью прилагаемой липкой ленты и может быть снят с магнитного основания для использования в качестве пульта дистанционного управления.

Безграничные возможности

- Выбор вариантов освещения
- Регулирование яркости умного освещения
- Устанавливайте пульт дистанционного управления в любом месте
- Возможность подключения до 10 интеллектуальных ламп
- Пульт для дистанционного управления

Особенности

Выбор вариантов освещения



Умный пульт дистанционного управления Hue позволяет переключаться между четырьмя световыми режимами нажатием одной кнопки "Включить". Световые режимы отдыха, чтения, концентрации и активности запрограммированы по умолчанию, а переключение между ними осуществляется в приложении Hue.

Регулирование яркости освещения



Philips Hue Dimmer switch позволяет удаленно изменять яркость освещения.

Универсальный монтаж



Пульт Philips Hue работает как обычный настенный выключатель и диммер, но лучше. Помимо возможности монтажа с помощью винтов или липкой ленты, диммер также можно снять с магнитного держателя и использовать в любой комнате как пульт дистанционного управления.

Возможность подключения до 10 интеллектуальных ламп



Используя комплект с беспроводным пультом Philips Hue для умных ламп, можно подключить до 10 источников света и управлять ими одновременно с помощью одного диммера.

Пульт для дистанционного управления



Пульт оснащен магнитным креплением и его можно снять с установочной пластины. Это позволяет использовать его для дистанционного управления.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- Материал: Синтетика

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: -10–45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Портативная: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Количество настраиваемых кнопок: 2
- Вес: 37
- Тип элемента питания: Батарея типа CR

Переключатель

- Прилагаемые аккумуляторы: 1 x CR2450
- Настраиваемые кнопки: 2
- Диапазон частот: 2400 – 2483.5 MHz
- Степень защиты IP: IP20
- Срок службы: 50000 clicks
- Максимальное число ламп для одного переключателя: 10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
- Минимальный срок службы батарейки: 3 года
- Варианты монтажа: настенный, автономный
- Обновляемое программное обеспечение: при подключении к мосту Hue
- Глубина переключателя: 11 мм
- Высота переключателя: 92 мм
- Ширина переключателя: 35 мм
- Глубина подрозетника: 14 мм
- Высота подрозетника: 115 мм
- Ширина подрозетника: 70 мм
- Вес (включая подрозетник): 67 g
- Вес переключателя: 37 g
- Протокол ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

- Радиус действия в помещении: 500 in

Комплект поставки

- Пульт дистанционного управления Hue: 1

Поддержка

- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699748173
- Масса нетто: 0,1 kg
- Масса брутто: 0,15 kg
- Высота: 16,5 см
- Длина: 5,5 см
- Ширина: 8,8 см
- Номер материала (12NC): 929001173770



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.228

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com