PHILIPS

Đèn trần

myLiving

CL505

Trắng

Điều chỉnh độ sáng với RF

8718699748418



Thiết lập không gian bạn muốn trong phút chốc

Thiết kế của bộ đèn LED Philips mang lại ánh sáng êm dịu cho đôi mắt bạn

Hiệu ứng ánh sáng nền
- Đèn đêm dịu nhẹ

Chất lượng cao
- Nhẹ dịu cho mắt - sánh sáng dễ chịu cho mắt

Điều khiển
- Nhiệt độ màu có thể tùy chỉnh
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa để bạn tiện điều chỉnh
- Thấu kính khuếch tán có độ bền và hiệu suất cao giúp chiếu sáng đồng đều và giảm chói.
- 4 quang cảnh được thiết lập sẵn
- Tự động tắt sau 60 phút
- Liên kết tối đa 3 bóng với một điều khiển từ xa

Những nét chính

Đèn đêm dịu nhẹ
Giúp người thân của bạn dễ đi vào giấc ngủ bằng đèn đêm dịu nhẹ.

Nhẹ dịu cho mắt
Ánh sáng chất lượng kém có thể gây mỏi mắt. Do nhiều người trong số chúng ta đều dành thời gian ở nhà nên một nguồn ánh sáng phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt bao gồm độ nhấp nháy, độ chói, độ hoàn màu và hiệu ứng điều chỉnh độ sáng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu Nhẹ dịu cho mắt. Bóng đèn LED Philips không chỉ đem đến ánh sáng dễ chịu, mà còn giữ được ưu điểm này trong suốt khoảng thời gian tuổi thọ bóng, mang lại chất lượng ánh sáng đồng nhất. Đây là lựa chọn tối ưu cho đôi mắt của bạn.

Nhiệt độ màu có thể tùy chỉnh
Chuyển từ ánh sáng trắng sắc nét để tập trung sang ánh sáng vàng ấm để thư giãn.

Đi kèm bộ điều khiển từ xa để bạn tiện điều chỉnh
Chọn các màu ánh sáng khác nhau, các mức chỉnh độ sáng và chọn giữa các cài đặt ánh sáng khác nhau được thiết lập sẵn.

Thấu kính khuếch tán có độ bền và hiệu suất cao giúp chiếu sáng đồng đều và giảm chói.
Thấu kính khuếch tán phân phối ánh sáng dịu đồng đều khắp phòng bạn.

4 quang cảnh được thiết lập sẵn
Tận hưởng các không gian khác nhau với các quang cảnh chiếu sáng được thiết lập sẵn tiện dụng cho mọi trường hợp.

Tự động tắt sau 60 phút
Khi bật chế độ ngủ, đèn sẽ tự động tắt sau 60 phút. Không cần thức dậy lúc nửa đêm chỉ để tắt đèn.

Liên kết tối đa 3 bóng với một điều khiển từ xa
Chỉ cần nằm một chỗ bạn vẫn có thể điều khiển tất cả hoạt động chiếu sáng trong phòng với điều khiển từ xa thông minh và mạnh mẽ này.

Các thông số

Thiết kế và hoàn thiện
- Màu sắc: trắng
- Chất liệu: kim loại/nhựa

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm
- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Có
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Có
- Đèn trang trí giữa bàn: Có

Đặc điểm chiếu sáng
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80

Những thông tin khác
- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng

Trọng lượng và kích thước sản phẩm
- Khối lượng tịnh: 0,72 kg
- Chiều cao: 8,5 cm
- Chiều dài: 38,5 cm
- Chiều rộng: 38,5 cm

Dịch vụ
- Bảo hành: 1 năm

Thông số kỹ thuật
- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 385 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 2000
- Màu ánh sáng: 2700-6500
- Nguồn điện lưới: 220-240
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng bằng sóng vô tuyến - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 23
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức I

8718699748418

Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.66

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com