

# PHILIPS

## Luminária

Funcional

Luminária fina embutida  
quadrada de montagem em  
superfície

Branco

8718699748975



## Fácil e seguro de instalar

Uma família completa de luminárias embutidas e montadas em superfície que são brilhantes, finas, seguras e confiáveis. Escolha o melhor ajuste para cada projeto, de 4 pacotes de lúmen/potências, 2 formatos, 3 CCTs e desfrute da instalação fácil com o driver externo fácil de conectar.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.

### Efeito de luz

- Luz clara com distribuição uniforme

### Qualidade premium

- EyeComfort – luz que não incomoda

### Durabilidade

- Vida útil longa de até 25.000 horas

# Destques

## Excelente para tetos baixos Design fino

### Luz clara com distribuição uniforme

Para iluminar bastante os cômodos, escolha esta luz de distribuição uniforme que ilumina totalmente qualquer espaço.

## Eyecomfort

A luz de baixa qualidade pode causar cansaço visual. Com muitos de nós passando tempo em ambientes fechados, é mais importante do que nunca iluminar adequadamente sua casa. Nossos produtos atendem a critérios de teste rigorosos, incluindo tremulação, estroboscópio, brilho, reprodução de cores e efeitos de escurecimento para garantir que atendam aos requisitos do EyeComfort. As lâmpadas LED da Philips não apenas fornecem uma luz confortável, mas também permanecem assim durante sua vida útil, oferecendo qualidade, saída e cor de luz consistentes por mais de uma década. Mude para uma luz que seja agradável para os olhos. Seus olhos vão agradecer.

## Vida útil longa de até 25.000 horas

A tecnologia LED da Philips estende a vida útil do seu produto em até 25.000 horas

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: branco
- Material: metal

## Recurso/acessório extra incl.

- Corpo do refletor ajustável: N
- Regulável com controle remoto: N
- LED integrado: Sim
- Controle remoto incluído: N
- Peça central: Sim

## Características da luz

- Ângulo de foco: 110 °
- Color rendering index (CRI): 80

## Diversos

- Desenvolvido especialmente para: Funcional

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento do corte: 0 cm
- Largura do corte: 0 cm
- Altura: 2,8 cm
- Comprimento: 16 cm
- Peso líquido: 0,331 kg
- Distância embutida: 5 cm
- Largura: 16 cm

## Serviço

- Garantia: 2 anos

**Especificações técnicas**

- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Diâmetro: 160 mm
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 900
- Cores claras: 6500
- Eletricidade: 110-240 V
- Luminária regulável: N
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Lâmpada de potência incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II

**Design e acabamento**

- Cor: branco
- Desenvolvido especialmente para: Funcional
- EAN/UPC – produto: 8718699748975
- Garantia: 2 anos
- Ângulo de foco: 110 °
- Peso líquido: 0,330 kg
- Comprimento do corte: 0 cm
- Material: metal
- Peso bruto: 0,370 kg
- Largura do corte: 0 cm
- Corpo do refletor ajustável: N
- Color rendering index (CRI): 80
- Altura: 17,000 cm
- Altura: 2,8 cm
- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Comprimento: 3,300 cm
- Largura: 16,500 cm
- Número do material (12NC): 929002635401
- Comprimento: 16 cm
- Peso líquido: 0,331 kg
- Distância embutida: 5 cm
- Largura: 16 cm
- Diâmetro: 160 mm
- Regulável com controle remoto: N
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 900
- Cores claras: 6500
- LED integrado: Sim
- Eletricidade: 110-240 V
- Luminária regulável: N
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Lâmpada de potência incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Controle remoto incluído: N
- Peça central: Sim



Data de emissão:  
2022-06-14  
Versão: 0.172

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.