PHILIPS

Tavan lambası

Fonksiyonel

DORIS CL257

Nikel



8718699758943



Gözünüzü yormayan rahat LED ışık

Philips LED armatürleri gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar.

Denemesi kolay
- Kolay kurulum

Güvenlik
- Neme dayanıklılık

Üstün kalite
- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık
- Temizlemesi kolay

Dayanıklılık
- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Özellikler

Kolay kurulum
Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Neme dayanıklılık
Neme dayanıklılık, bu ürünü banyolarda, mutfaklarda, balkonlarda ve nemin göz önünde bulundurulduğu diğer alanlarda güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Göz konforu
Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Temizlemesi kolay
Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama
- Renk: nikel
- Malzeme: metal/plastik

Ekstra özellik/aksesuar dahildir
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır
- Şaheser: Evet

Işık özellikleri
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80

Çeşitli
- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Fonksiyonel
- Tip: Tavan lambası

Ürün boyutları ve ağırlığı
- Net ağırlık: 0,57 kg
- Yükseklik: 9 cm
- Uzunluk: 31,3 cm
- Genişlik: 31,3 cm

Servis
- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler
- Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
- Çap: 313 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1700
- Işık rengi: 4000
- Şebeke elektriği: 220-240
- LED: Evet
- Yerleşik LED: Evet
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 17
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I

8718699758943

Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.348

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com