

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

MESON

Fehér



8718699759148



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.

Fényhatás

- Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

Rögzítés

- Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Fénypontok

Alacsony mennyezethez megfelelő

Vékony kialakítás

Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Ha igazán jól meg szeretné világítani szobáit, válassza ezt az egyenletes fényeloszlású lámpát, amely beragyogja a tér minden szegletét.

Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

A biztonságos és egyszerű felszerelés garantált, nem szükséges érteni a kábelezéshez.

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,048 kg
- Kivágás hossza: 8 cm
- Kivágás szélessége: 8 cm
- Magasság: 4,55 cm
- Hosszúság: 9,5 cm
- Süllyesztett távolság: 7,25 cm
- Szélesség: 9,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 95 mm
- A lámpa teljes fényárama: 400
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály



Kiadás dátuma:
2023-12-06
Verzió: 0.349

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com