

PHILIPS

„Downlight“

Praktiškas

„MESON“

Balta



8718699759148



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.

Šviesos efektas

- Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Sauga

- Be kenksmingų UV spindulių

Tvirtinimas

- Integruotas valdiklis su jungtimi, kad būtų paprasta įrengti.

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Tinka žemoms luboms Konstrukcija Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Norėdami iš tikrųjų apšviesti savo patalpas, pasirinkite šią vienodo paskirstymo šviesą, kuri tolygiai skleidžia šviesą erdvėje.

Be kenksmingų UV spindulių

Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

Integruotas valdiklis su jungtimi, kad būtų paprasta įrengti.

Saugus ir paprastas įrengimas, nereikalingas specialių žinių ar laidų montavimo.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Praktiškas
- Tipas: „Downlight“
- EyeComfort: Taip

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,048 kg
- Mažesnis ilgis: 8 cm
- Mažesnis plotis: 8 cm
- Aukštis: 4,55 cm
- Ilgis: 9,5 cm
- Įleidimo gylis: 7,25 cm
- Plotis: 9,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 95 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 400
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė



Išleidimo data: 2023-12-06
Versija: 0.349

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com