

# PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

MESON

Fehér



8718699759162



## Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnyel

A Philips LED-es lámpatestek a szem számára kényelmes fényt bocsátanak ki.

### Egyszerűen használható

- Alacsony mennyezetű szobákhoz ideális, diszkrét, kifinomult megjelenés.

### Fényhatás

- Ragyogó fény egyenletes eloszlással

### Biztonság

- Káros UV-sugárzás nélkül

### Rögzítés

- Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

### Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

# Fénypontok

## Alacsony mennyezethez megfelelő

### Vékony kialakítás

### Ragyogó fény egyenletes eloszlással

Ha igazán jól meg szeretné világítani szobáit, válassza ezt az egyenletes fényeloszlású lámpát, amely beragyogja a tér minden szegletét.

## Káros UV-sugárzás nélkül

A termék semmilyen káros UV-sugárzást nem bocsát ki.

## Beépített előtét csatlakozóval az egyszerű felszereléshez.

A biztonságos és egyszerű felszerelés garantált, nem szükséges érteni a kábelezéshez.

## Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

# Műszaki adatok

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: műanyag

## További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 110 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Funkcionális
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Igen

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,22 kg
- Kivágás hossza: 20 cm
- Kivágás szélessége: 20 cm
- Magasság: 4,7 cm
- Hosszúság: 21,5 cm
- Süllyesztett távolság: 10,5 cm
- Szélesség: 21,5 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 215 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1820
- Színhőmérséklet: 4000
- Hálózati tápellátás: 220-240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 23,5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály



Kiadás dátuma:  
2023-11-28  
Verzió: 0.350

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)