

PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionāls

MESON

Balts



8718699759162



Patīkama un acis saudzējoša LED gaismā

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

Viegla lietošana

- Ideāli piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem, jo gaismeklis ir neuzkrītošs.

Gaismas efekts

- Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma

Drošība

- Bez kaitīgā UV starojuma

Uzstādīšana

- Integrēts draiveris ar savienotāju, ko var vienkārši uzstādīt.

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem Smalks dizains Spilgta vienmērīgi izkliedēta gaisma

Lai patiesi apgaismotu savas mājas istabas, izvēlieties šo gaismekli, kas vienmērīgi izkliedēs gaismu visā telpā.

Bez kaitīgā UV starojuma

Izstrādājums ir veidots tā, lai nebūtu nekāda iespējami bīstama UV starojuma.

Integrēts draiveris ar savienotāju, ko var vienkārši uzstādīt.

Uzstādīšanu var veikt droši un vienkārši, tam nav nepieciešamas īpašas zināšanas vai vadi.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: plastmasa

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Funkcionāls
- Tips: Griestu lampa
- Acu komforts: Jā

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,22 kg
- Izgriezuma garums: 20 cm
- Izgriezuma platums: 20 cm
- Augstums: 4,7 cm
- Garums: 21,5 cm
- Nišas iegrimē: 10,5 cm
- Platums: 21,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 215 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1820
- Gaismas krāsa: 4000
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 23.5
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase



Izlaides datums:
2023-12-06
Versija: 0.350

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com