

# PHILIPS

Светодиодная лента Plus,  
базовая комплектация, 2  
м

Hue White and color  
ambiance

Блок питания в комплекте

Постоянный контроль по  
Bluetooth

Управление из приложения или  
голосом\*

Добавьте блок управления Hue,  
чтобы расширить возможности



8718699775193



## Безграничные ВОЗМОЖНОСТИ

С помощью гибкой светодиодной ленты вы можете обеспечить яркое освещение в любом месте вашего дома. В отличие от других вариантов ленточного освещения, светодиодную ленту Hue можно подключить к блоку управления Hue Bridge, чтобы управлять освещением и использовать множество функций автоматизации умного дома.

### Безграничные возможности

- Создайте уникальную атмосферу развлечений с помощью интеллектуального освещения
- Яркое функциональное и декоративное освещение
- Придавайте нужную форму, укорачивайте или удлиняйте ленту светодиодную ленту
- Управление через приложения или голосом\*

### Подойдите к освещению творчески

- Удлинение до 10 м

8718699775193

**Интуитивные интеллектуальные световые решения**

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
- Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления

# Особенности

## Создайте уникальную атмосферу развлечений



Погрузитесь в фильм, игру или музыку с помощью магии света. Благодаря миллионам цветов и бесчисленным возможностям освещения вы можете превратить любую гостиную в частный кинотеатр — осталось только сделать попкорн!

## Высококачественная светоотдача



Светодиодные ленты Philips Hue с общим освещением по всей длине и высокой светоотдачей 1600 люмен обеспечивают достаточное количество света для использования как в качестве декоративного, так и функционального источника света.

## Придавайте нужную форму, укорачивайте или удлиняйте ленту светодиодную ленту




Светодиодные ленты для применения в помещениях отличаются невероятной гибкостью — вы можете придавать им необходимую форму в зависимости от пространства. Используйте дополнительный модуль для больших поверхностей или обрежьте ленту по размеру, чтобы разместить ее в меньшем пространстве. Остаток не пропадет впустую: используйте прилагаемый соединительный зажим, чтобы прикрепить отрезанную полоску к другому базовому блоку светодиодной ленты!

## Управление через приложения или голосом\*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.


## Удлинение до 10 м



Удлините светодиодную ленту Philips Hue Lightstrip Plus до 10 метров с помощью 1-метровых дополнительных модулей\* для покрытия больших поверхностей и расширения областей применения. Возможности безграничны — от яркого освещения ниш до направляющего света в коридоре или на лестнице. Philips Hue Lightstrip Plus обеспечивает высокое постоянство цветов при подключении дополнительных модулей.

\*Дополнительные модули доступны только для версии с поддержкой Bluetooth.

## Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

8718699775193

**Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению**



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

**Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света**



Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

**Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления**



Добавьте блок управления (продается отдельно) к вашим интеллектуальным источникам света, чтобы воспользоваться полным набором функций Philips Hue. С помощью блок управления вы можете добавить до 50 интеллектуальных источников света для управления во всем доме. Создайте подпрограммы для автоматизации всего домашнего освещения вашего умного дома. Управляйте своими светильниками, находясь вдали от дома, или добавляйте аксессуары, такие как датчики движения и интеллектуальные переключатели.

## Технические характеристики

### Дизайн и отделка

- цвет: белый
- Материал: силикон

### Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <math>N</math>95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$

### Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Режим смены цветов (светодиод): Да
- Эффект рассеянного света: нет
- С регулировкой яркости: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Универсальная вилка: Да

### Гарантия

- 2 г: Да

### LightStrip

- Цветовая температура: 2000–6500 K
- Возможность перегиба: Да
- Возможность удлинения: Да
- Входное напряжение: 100V–240V
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0,5 В
- Общий световой поток: Светильник: 1600, Включая удлинители: 1600
- Мощность в ваттах: 20 В
- Световой поток (люмен): 1650 lm at 4000K

### Энергопотребление

- Мощность в ваттах: 19 В

### Размеры и вес изделия

- Высота: 0,55 см
- Длина: 200 см
- Масса нетто: 0,337 kg
- Ширина: 1,45 см

#### Обслуживание

- Гарантия: 2 года

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Срок службы: 25000 h
- Код IP: IP20
- Класс защиты: II – двойная изоляция

#### Комплект поставки

- Адаптер электропитания: 1
- Адаптер электропитания для Lightstrip: 1

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699775193
- Масса нетто: 0,358 kg
- Масса брутто: 0,419 kg
- Высота: 14,000 см
- Длина: 7,500 см
- Ширина: 14,000 см
- Номер материала (12NC): 929002269110



Дата выпуска: 2021-08-20  
Версия: 0.203

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)