

# PHILIPS

## Downlight

LED Pintar

Tunable white

Plastik/WH

Wi-Fi

8718699789978



## Smart Downlight putih yang dapat disetel dan mudah digunakan

Nikmati kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari dengan pencahayaan Smart LED Wi-Fi. Downlight ini memberikan cahaya terang kuning hangat hingga putih sejuk untuk momen nyaman dan tugas fungsional. Kontrol secara instan melalui aplikasi atau suara dan ciptakan suasana yang Anda inginkan. Dapat berfungsi dengan aplikasi WiZ.

# Spesifikasi

## Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Bahan: plastik

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 90 °
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional

## Konsumsi daya

- Voltase: 220-240 V

## Dimensi & berat produk

- Panjang tampilan cahaya: 10,5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 10,5 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Panjang: 12 cm
- Berat bersih: 0,091 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 12 cm

## Layanan

- Jaminan: 3 tahun

## Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 120 mm
- Total lumen output lampu: 600
- Warna cahaya: 2700-6500
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

## Desain dan lapisan

- Warna: putih
- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EAN/UPC - produk: 8718699789978
- Jaminan: 3 tahun
- Sudut berkas cahaya: 90 °
- Berat bersih: 0,091 kg
- Panjang tampilan cahaya: 10,5 cm
- Bahan: plastik
- Berat kotor: 0,117 kg
- Lebar tampilan cahaya: 10,5 cm
- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Tinggi: 12,200 cm
- Tinggi: 4,7 cm
- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Panjang: 5,500 cm
- Lebar: 12,200 cm
- Voltase: 220-240 V
- Nomor bahan (12NC): 929002532407
- Panjang: 12 cm
- Berat bersih: 0,091 kg
- Jarak resesi: 10,1 cm
- Lebar: 12 cm
- Diameter: 120 mm
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Total lumen output lampu: 600
- Warna cahaya: 2700-6500
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Y
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Termasuk remote control: Tidak
- Centerpiece: Y



Tanggal dikeluarkan:  
2023-11-09  
Versi: 0.44

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.