

PHILIPS

Spot da incasso

Funzionale

ABROSA SL263

Nero

Regola



8719514254596



Crea l'atmosfera perfetta con una luce dimmerabile di alta qualità.

Crea l'atmosfera perfetta con i faretto a incasso LED dimmerabili Philips. In questo modo, potrai facilmente passare dalla luce intensa di tutti i giorni a toni più soft e accoglienti.

Facile da usare

- Con queste lampade modulari regolabili, scegli dove far arrivare la luce e in che modo illuminare.

Effetto luminoso

- Fascio mirato e luminoso

Sicurezza

- Resistenza all'umidità

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Luminosità regolabile

Durata

- Lunga durata fino a 25.000 ore

In evidenza

Illuminazione modulare regolabile Fascio mirato e luminoso

Concentra la luce su oggetti, come sul tavolo da pranzo o altre zone interne per attirare l'attenzione su finiture dallo stile particolare.

Resistenza all'umidità

Grazie alla resistenza all'umidità puoi usare tranquillamente questo prodotto in bagni, cucine, terrazzi e altri spazi in cui l'umidità potrebbe costituire un problema.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione,

potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Luminosità regolabile

Ti permette di cambiare il mood riducendo i livelli di luminosità LED, da una luce bianca brillante a un bagliore accogliente, proprio come le lampade tradizionali.

Lunga durata fino a 25.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 25.000 ore

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianco
- Materiale: Alluminio

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 12.500

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 38 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA
- Efficienza: 72 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,17 kg
- Lunghezza incasso: 6.8 cm
- Larghezza incasso: 6.8 cm
- Altezza: 6,2 cm
- Lunghezza: 8,6 cm
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 8,6 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Diametro: 86 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 700
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 9
- Codice IP: IP20/44
- Classe di protezione: Classe II

8719514254596

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514254596
- Peso netto: 0,17 kg
- Peso lordo: 0,21 kg
- Altezza: 8,5 cm
- Lunghezza: 10 cm
- Larghezza: 10 cm
- Codice materiale (12NC): 929002532920



Data di rilascio:
2024-02-03
Versione: 0.215

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com