

PHILIPS

Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Instalación inalámbrica


Alimentación por baterías

Fácil acceso a escenas de
iluminación

Utilízalo como mando a
distancia



8719514274617



Easy smart lighting

Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también se puede usar como mando a distancia en cualquier estancia de tu hogar.

Posibilidades infinitas

- Controla las luces al instante
- Instalación inalámbrica sencilla
- Define escenas con solo pulsar un botón
- Disfruta del control personalizado

Destacados

Controla las luces al instante



Consigue un control instantáneo de tus luces inteligentes Philips Hue con el Hue Dimmer switch. Con solo tocar un botón, toda tu familia puede atenuar o iluminar al instante la habitación, encender y apagar las luces o configurar escenas de iluminación.

Instalación inalámbrica sencilla



El diseño inalámbrico y alimentado por batería del Hue Dimmer switch te permite montarlo en cualquier lugar con la cinta adhesiva incluida. Retira el interruptor de su soporte en la pared y úsalo como mando a distancia o fíjalo a cualquier superficie magnética.

Define escenas con solo pulsar un botón



Cambia entre las cuatro fórmulas de iluminación preestablecidas (Lectura, Relax, Energía y Concentración) pulsando el botón Hue. Emparéjalo con un Hue Bridge para personalizar el interruptor agregando tus escenas de iluminación favoritas o configurando la luz perfecta según la hora del día.

Disfruta del control personalizado



Empareja el Hue Dimmer switch con un Hue Bridge para controlar cualquier luz, habitación o zona en tu hogar, con independencia del lugar donde se encuentre el interruptor, y personaliza el interruptor como desees.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Sintético

Medio ambiente

- Humedad de funcionamiento: 0 % <H<80 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- Interruptor Hue incluido: Sí
- Portátil: Sí
- ZigBee Light Link: Sí

Garantía

- 2 años: Sí

Información del embalaje

- EAN: 8719514274617

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,076 kg
- Altura: 12,5 cm
- Longitud: 1,5 cm
- Anchura: 8,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil: 50.000 clicks
- Número de botones configurables: 2
- Tipo de pila: CR: Pila de botón

El interruptor

- Pilas incluidas: 1 x CR2032
- Botones configurables: 2
- Banda de frecuencia: 2400 – 2483.5 MHz
- Índice IP: IP20
- Duración: 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor: 10 si no están conectadas al puente Hue
- Duración mínima de la pila: 2 año
- Opciones de montaje: independiente, pared
- Software actualizable: cuando se conecta a Hue Bridge
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Contenido de la caja

- Conmutador de regulación Hue: 1

Compatible con

- Compatible con HomeKit: Yes
- Aplicación Philips Hue: IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514274617
- Peso neto: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,17 kg
- Altura: 17 cm
- Longitud: 5,8 cm
- Anchura: 9 cm
- Código 12NC: 929002398602



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.325

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com