

PHILIPS

Šviesos srauto reguliavimo
valdiklis (naujausias
modelis)

„Hue“

Belaidis įrengimas


Maitinamas baterija

Lengva prieiga prie apšvietimo
režimų

Naudokite kaip nuotolinio
valdymo pultelį



8719514274617



Paprastas išmanusis apšvietimas

Pritemdykite arba ryškiau apšvieskite kambarį, perjunkite apšvietimo režimus arba mėgaukite geriausiu apšvietimu pagal paros metą. „Hue“ ryškumo reguliatorius tvirtinamas prie sienų arba magnetinių paviršių, bet taip pat gali būti naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultelis bet kurioje namų vietoje.

Neribotos galimybės

- Valdykite šviestuvus akimirksniu
- Paprasta įrengti – jokių laidų
- Mygtuko paspaudimu nustatykite režimus
- Dar daugiau valdymo atspalvių

Ypatybės

Valdykite šviestuvus akimirksniu



„Philips Hue“ išmanieji šviestuvai bematant paklūsta „Hue“ apšvietimo reguliatoriui. Palietęs mygtuką, bet kuris šeimos narys gali akimirksniu pritemdyti arba stipriau nušviesti patalpą, įjungti ir išjungti šviestuvus arba nustatyti apšvietimo režimus.

Paprasta įrengti – jokių laidų



Kadangi „Hue“ apšvietimo reguliatoriaus jungiklis yra maitinamas baterija ir veikia belaidžiu ryšiu, naudojant pridėtą lipniąją juostą, jį galima tvirtinti bet kurioje vietoje. Išimkite jungiklį iš sieninės plokštelės ir naudokite jį kaip nuotolinio valdymo pultelį arba pritaisykite prie bet kuriuo magnetinio paviršiaus.

Mygtuko paspaudimu nustatykite režimus



Spausdami „Hue“ mygtuką, kaitaliokite keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas: „skaitymo“, „atsipalaidavimo“, „energijos suteikimo“ ir „susikaupimo“. Sujunkite su „Hue Bridge“ – tada galėsite savaip papildyti mėgstamus apšvietimo režimus arba nustatyti idealų apšvietimą pagal paros laiką.

Dar daugiau valdymo atspalvių



Susiekite „Hue“ apšvietimo reguliatoriaus jungiklį su „Hue Bridge“, kad galėtumėte valdyti bet kurį šviestuvą, patalpą ar zoną jūsų namuose – neatsižvelgiant į tai, kur jungiklis įrengtas, o patį jungiklį pritaikykite pagal savo norą.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 0 %<H<80 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: 0–40 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Pridėtas „Hue“ jungiklis: Taip
- Nešiojamas: Taip
- „ZigBee Light Link“: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514274617

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,076 kg
- Aukštis: 12,5 cm
- Ilgis: 1,5 cm
- Plotis: 8,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Veikimo trukmė: 50.000 clicks
- Konfigūruojamų mygtukų skaičius: 2
- Baterijos tipas: CR – apvalus maitinimo elementas

Jungiklis

- Baterijos pridedamos: 1 x CR2032
- Konfigūruojami mygtukai: 2
- Dažnio diapazonas: 2400 – 2483.5 MHz
- IP klasė: IP20
- Veikimo trukmė: 50.000 clicks
- Maks. lempučių skaičius jungikliui: 10, jei nėra susieta su duomenų šakotuvu „Hue Bridge“
- Maž. baterijos eksploatavimo laikas: 2 metai
- Montavimo galimybės: laisvai pastatoma, siena
- Programinė įranga atnaujinama: prijungus prie duomenų šakotuvo „Hue Bridge“
- „ZigBee LightLink“: IEEE 802.15.4 Protocol

Dėžutės turinys

- „Hue“ šviesos regulatoriaus jungiklis: 1

Palaiko

- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514274617
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Grynas svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 17 cm
- Ilgis: 5,8 cm
- Plotis: 9 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002398602



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.405

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com