

# PHILIPS

bohlam

LED

9W-75W (75W GLS, 17W CFL)

E27

Cool Daylight

8719514275270



## Lampu tiada tanding

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, awet, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain modern dan elegan, lampu yang dapat diredupkan ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

### Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Lampu darurat selama 3 jam

# Kelebihan Utama

## Lampu darurat selama 3 jam

Anda dapat mengandalkan lampu darurat ini selama 3 jam dengan lampu

bertenaga baterai. Ideal jika listrik padam dan dayanya secara otomatis diisi ulang dari listrik saat dinyalakan.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

## Dimensi lampu

- Tinggi: 13,75 cm
- Berat: 0,116 kg
- Lebar: 7,1 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 1100 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

## Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 60mA-130 mA
- Efikasi: 122 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8719514275270
- EOC: 871951427527000
- Nama produk: LEDBulb BB 9-75W E27 6500K 110-240V A67

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 110-240 V
- Watt: 9 W
- Watt yang setara: 75 W

## Dimensi & berat produk

- Panjang: 13,75 cm

## Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 150 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1100 lm
- Daya listrik terukur: 9 W

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514275270
- Berat bersih: 0,128 kg
- Berat kotor: 0,150 kg
- Tinggi: 13,750 cm
- Panjang: 7,000 cm
- Lebar: 7,000 cm
- Nomor bahan (12NC): 929002455207



Tanggal dikeluarkan:  
2023-01-06  
Versi: 0.37

© 2023 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.