

PHILIPS

สวิตช์แบบ 1 Gang 1
ทางพร้อมกริด

สวิตช์และช่อง

LeafStyle

โพลีคาร์บอเนต

สีขาว

ชุด

8719514275508



PHILIPS

สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ความปลอดภัยและความทนทาน

- ความปลอดภัยและความทนทาน

ใช้งานง่าย

- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน

การออกแบบสมัยใหม่

- การออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ใช้งาน แต่ยังเป็นของตกแต่งได้ด้วย

ไฮไลท์

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

สวิตช์สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 40,000 ครั้ง ช่องสามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 5,000 ครั้ง

ความปลอดภัยและความทนทาน

1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝาและฐาน 2. มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอไรบรอนซ์หนา 0.6 มม. 3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

ใช้งานง่าย

1. ความสูงของโมดูลที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น 2. เทอร์มินัลที่ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สกรู

การออกแบบสมัยใหม่

1. การออกแบบของเราที่มีแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งตามธรรมชาติของใบไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นการตกแต่งศิลปะสำหรับบ้านของคุณ 2. สีคลาสสิกสองสี -- สีขาวและสีดามัสลิกที่เข้ากับหลากหลายสไตล์ของบ้าน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ขาว
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 1 โมดูล
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งขั้นต่ำ: 34 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 40,000

ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 16

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย TISI

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งรวดเร็ว
- ประเภทไฟแสดงสถานะ: ไม่มีไฟแสดงสถานะ
- ฟังก์ชันสวิตช์: 1 ทาง

กำลังไฟ

- ประเภทโหนดไฟฟ้า: โหนดด้านทาน, โหนดเหนียวน้ำ, โหนดคาปาซิทีฟ

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 250 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm
- ความลึก: 3.06 cm

ค่าที่กำหนด

- กระแสของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์: 16 AX

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514275508
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 3.2 cm
- ความยาว: 12 cm
- ความกว้าง: 7 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 913713859701



วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.267

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com