

PHILIPS

A67 — интеллектуальная
лампа E27 — 1600


Hue White

До 1600 лм*

Мощный и яркий белый свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514286269

Интуитивные интеллектуальные световые решения

Организуйте яркое освещение в таких местах, как гараж или кухня, а также более мягкое освещение в любой комнате с помощью ламп Philips Hue White A67, обеспечивающих мощный световой поток в 1600 люмен (эквивалентно 100 Вт) и предлагающих возможности беспроводного диммирования. Подключитесь к блоку управления Hue, чтобы открыть для себя весь набор функций интеллектуального освещения.

Безграничные возможности

- Управление через приложения или голосом*
- Мощный и яркий белый свет

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Особенности

Управление через приложения или голосом*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

Мощный и яркий белый свет



Лампа High Lumen обеспечивает мощный поток белого света, яркости которого будет достаточно для освещения кухни, гаража или любого другого помещения, где требуется функциональное освещение. Благодаря светоотдаче в 1600 люмен лампа Philips Hue без сомнения является самой яркой в линейке Philips.

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



Самым простым способом организовать умное освещение будет использование Bluetooth-приложения для ламп Philips Hue. Вы сможете мгновенно создавать необходимое настроение с помощью светодиодных ламп с поддержкой Bluetooth и приложения Hue Bluetooth, позволяющего управлять до десяти лампами в помещении.

Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет



Насладитесь идеальным оттенком теплого белого света, который сможет дополнить любой интерьер и обеспечить достаточный уровень освещения для выполнения ежедневных дел. Полностью диммируемая умная лампа Hue White — это идеальный способ создать подходящую атмосферу в вашем доме с помощью интенсивного светового потока.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 67x131

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8719514286269

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Вес: 172
- Технология производства ламп: светодиодный
- Световой поток при 2700K: 1 521 лм

Лампа

- Яркость: 1 600
- Цветовая температура: 2700K
- Диаметр: 67 мм
- Цоколь: E27
- Форм-фактор: A67
- Высота: 131 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Мягкий белый свет
- Световой поток (люмен): 1600 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 15,5 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.9
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 15,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 1

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514286269
- Масса нетто: 0,2 kg
- Масса брутто: 0,21 kg
- Высота: 17,6 см
- Длина: 7,5 см
- Ширина: 8,8 см
- Номер материала (12NC): 929002334903



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.76

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com