

PHILIPS

A67 E27, набор из
1 штук

Hue White

Мощный и яркий белый свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514286269



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Организуйте яркое освещение в таких местах, как гараж или кухня, а также более мягкое освещение в любой комнате с помощью ламп Philips Hue White A67, обеспечивающих мощный световой поток в 1600 люмен (эквивалентно 100 Вт) и предлагающих возможности беспроводного диммирования. Подключитесь к блоку управления Hue, чтобы открыть для себя весь набор функций интеллектуального освещения.

Безграничные возможности

- Управление через приложения или голосом*
- Мощный и яркий белый свет

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
- Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления Hue Bridge

Особенности

Управление через приложения или голосом*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

Мощный и яркий белый свет



Лампа High Lumen обеспечивает мощный поток белого света, яркости которого будет достаточно для освещения кухни, гаража или любого другого помещения, где требуется функциональное освещение. Благодаря светоотдаче в 1600 люмен лампа Philips Hue без сомнения является самой яркой в линейке Philips.

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



Самым простым способом организовать умное освещение будет использование Bluetooth-приложения для ламп Philips Hue. Вы сможете мгновенно создавать необходимое настроение с помощью светодиодных ламп с поддержкой Bluetooth и приложения Hue Bluetooth, позволяющего управлять до десяти лампами в помещении.

Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет



Насладитесь идеальным оттенком теплого белого света, который сможет дополнить любой интерьер и обеспечить достаточный уровень освещения для выполнения ежедневных дел. Полностью диммируемая умная лампа Hue White — это идеальный способ создать подходящую атмосферу в вашем доме с помощью интенсивного светового потока.

Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления Hue Bridge



Добавьте блок управления Hue Bridge в свою умную систему освещения с Bluetooth, чтобы сделать ее еще функциональнее.* С помощью блока управления Hue Bridge можно добавлять до 50 источников света, включая ваши действующие лампы с поддержкой Bluetooth, в том числе умные аксессуары во всем доме, а также использовать преимущества обновленных функций, таких как дистанционное управление домашним освещением.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 62x113x62

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Гарантия

- 2 г: Да

Энергопотребление

- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Вес: 172
- Технология производства ламп: светодиодный

Лампа

- Цветовая температура: 2700K
- Диаметр: 67 мм
- Маркировка энергоэффективности: A+
- Цоколь: E27
- Форм-фактор: A67
- Высота: 131 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Теплый белый свет, 2700 K, >80 CRI, Регулировка яркости только через смарт-устройство
- Световой поток (люмен): 1600 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 15,5 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.9
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 100 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 1

Поддержка

- Совместимость с HomeKit: Yes
- IOS: Yes
- Приложение Philips Hue: Android 7.0 и более поздних версий
- Голосовые помощники: Amazon Alexa
- Bluetooth-приложение Philips Hue: Android 7.0 и более поздних версий, iOS 11 и более поздних версий

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514286269
- Масса нетто: 0,202 kg
- Масса брутто: 0,214 kg
- Высота: 17,600 см
- Длина: 7,500 см
- Ширина: 8,800 см
- Номер материала (12NC): 929002334903



Дата выпуска: 2021-05-04
Версия: 0.35

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com