

PHILIPS

A67 — розумна лампа
із цоколем E27 — 1600

Hue White

До 1600 лм*

Потужне світло, яскраве біле

Миттєве керування через
Bluetooth

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



8719514286269



Зручне інтелектуальне освітлення

Зробіть освітлення яскравим у таких приміщеннях, як гараж або кухня, і м'яким у будь-якій іншій кімнаті за допомогою ламп Philips Hue White A67 із високою світлосилою, що забезпечує великий світловий потік у 1600 люменів (еквівалент 100 Вт) і бездротове регулювання яскравості. Підключіться до Hue Bridge, щоб скористатися всім спектром можливостей розумного освітлення.

Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу*
- Потужне яскраве біле світло

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- М'яке біле світло під свій настрій
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

Найважливіше

Керування за допомогою програми або голосу*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Потужне яскраве біле світло



Лампа High Lumen забезпечує потужне біле світло, яскравості якого достатньо, щоб повністю освітити кухню, гараж або будь-яке інше приміщення, де вам потрібне функціональне освітлення. Її світловий потік становить 1600 люменів, тож не дивно, що це найяскравіша лампа Philips Hue.

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth




Philips Hue з Bluetooth – це найпростіше рішення, з якого можна розпочати свій шлях до власної системи розумного освітлення. Миттєво створюєте ідеальний настрій за допомогою світлодіодних ламп із підтримкою Bluetooth і програми Hue Bluetooth, яка дає можливість керувати 10 світильниками в кімнаті.

М'яке біле світло під свій настрій



Насолоджуйтесь ідеальним відтінком теплого білого світла, що доповнить будь-який інтер'єр і допоможе впоратися з повсякденними справами. Завдяки повноцінному регулюванню яскравості інтелектуальне освітлення Hue White стане ідеальною основою для гарного настрою у вашій оселі (за рахунок великого світлового потоку).

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Характеристики

Розміри лампи

- Розміри (ШxВxГ): 67x131

Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5 % <math><N<95\%</math> (без конденсації)
- Температура під час роботи: від -20°C до 45°C

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

Гарантія

- 2 роки: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514286269

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Вага: 172
- Технологія лампи: СВИТЛОДІОДНА
- Світловий потік 2700K: 1 521 lm

Лампа

- Яскравість: 1 600
- Колірна температура: 2700K
- Діаметр: 67 mm
- Патрон: E27
- Форм-фактор: A67
- Висота: 131 mm
- Вхідна напруга: 220V-240V
- Строк служби: 25 000 година (-н)
- Світловий потік: М'яке біле світло
- Світловий потік: 1600 лм
- Макс. експлуатаційна потужність: 15,5 W
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.9
- Номінальний термін експлуатації: 25 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 15,5 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

Що в коробці?

- Лампи Hue: 1

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Сумісність з HomeKit: Yes
- Програма Philips Hue: Android 10.0 і пізнішої версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa, Помічник Google, Apple HomeKit (через Hue Bridge), Microsoft Cortana (через Hue Bridge)

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514286269
- Вага нетто: 0,2 kg
- Вага брутто: 0,21 kg
- Висота: 17,6 cm
- Довжина: 7,5 cm
- Ширина: 8,8 cm
- Артикул (12NC): 929002334903



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.76

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com