

PHILIPS

Свеча — умная
лампочка с цоколем E14

Hue White

Мягкий белый свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514286283



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Обеспечьте комфортный теплый белый свет в вашем доме благодаря одной умной свечеобразной лампе. Используйте Bluetooth для мгновенного включения и выключения света, регулирования яркости и выбора вариантов освещения в помещении либо подключите к лампе блок управления Hue, чтобы воспользоваться полным набором функций умного освещения.

Безграничные возможности

- Управление через приложения или голосом*

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge

Особенности

Управление через приложения или голосом*



Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет



Умные лампы и светильники Hue с регулировкой яркости обеспечивают мягкий белый свет. С их помощью можно добиться яркого дневного либо слабого ночного освещения и создать в доме необходимый уровень теплого света.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 39x106

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <N<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8719514286283

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Вес: 38
- Технология производства ламп: светодиодный
- Световой поток при 2700K: 470 лм

Лампа

- Яркость: 470
- Цветовая температура: 2700K
- Диаметр: 39 мм
- Цоколь: E14
- Форм-фактор: Candle
- Высота: 106 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Мягкий белый свет
- Световой поток (люмен): 470 лм
- Максимальная мощность в режиме работы: 5,5 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.5
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: Да
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 1

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

8719514286283

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514286283
- Масса нетто: 0,1 kg
- Масса брутто: 0,12 kg
- Высота: 16,5 см
- Длина: 5,5 см
- Ширина: 8,8 см
- Номер материала (12NC): 929002039903



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.81

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com