

# PHILIPS

GU10 — розумний  
прожектор — (2 шт.)

Hue White

М'яке біле світло

Миттєве керування через  
Bluetooth

Керуйте за допомогою програми  
або голосу\*

Додайте Hue Bridge, щоб  
розблокувати більше



8719514286320



## Зручне інтелектуальне освітлення

Створіть комфортне м'яке біле освітлення у своїй оселі за допомогою двох розумних точкових світильників із повним регулюванням яскравості. Миттєво керуйте освітленням через Bluetooth в одній кімнаті або підключіться до Hue Bridge, щоб скористатися всім спектром можливостей розумного освітлення.

### Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу\*

### Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- М'яке біле світло під свій настрій
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

# Найважливіше

## Керування за допомогою програми або голосу\*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

## Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

## М'яке біле світло під свій настрій



Лампи та світильники Hue випромінюють м'яке біле світло. Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого денного світла до приглушеного нічного освітлення з цими розумними світильниками ви зможете наповнювати свою оселю теплим світлом ідеального рівня саме тоді, коли це потрібно.

## Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

# Характеристики

## Розміри лампи

- Розміри (ШxВxГ): 50x54

## Характеристики середовища

- Вологість під час роботи: 5 % <math><N<95\%</math> (без конденсації)
- Температура під час роботи: від  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $45^{\circ}\text{C}$

#### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так

#### Гарантія

- 2 роки: Так

#### Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

#### Інформація про упаковку

- EAN: 8719514286320

#### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

#### Технічні характеристики

- Вага: 51
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Патрон/цоколь: GU10
- Світловий потік 2700K: 400 lm

#### Лампа

- Колірна температура: 2700K
- Діаметр: 50 mm
- Форм-фактор: GU10
- Висота: 54 mm
- Вхідна напруга: 220V-240V
- Строк служби: 15 000 година (-н)
- Світловий потік: М'яке біле світло
- Світловий потік: 400 лм
- Макс. експлуатаційна потужність: 5,2 W
- Макс. споживання енергії в режимі очікування: 0.5 W
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Так
- Запуск: Миттєве досягнення 100% світловіддачі
- Потужність (Вт): 5,2 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W
- Протокол обміну даними: Bluetooth та Zigbee
- Можливе оновлення прогр. забезпечення: При підключенні до програми Hue Bluetooth або до комутатора Hue Bridge

#### Що в коробці?

- Лампи Hue: 2

#### Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Сумісність з HomeKit: Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії
- Голосові помічники: Amazon Alexa

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514286320
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,1 kg
- Висота: 16,5 cm
- Довжина: 5,5 cm
- Ширина: 8,8 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929001953506



Дата виходу: 2024-02-04  
Версія: 0.85

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)